

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Odpojovač zátěže
Číslo objednávky	3235910000
Typ	AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024509
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	121.1 mm	Hloubka (v palcích)	4.7677 inch
Výška	165 mm	Výška (v palcích)	6.4961 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	773 g		

Záruka

Časový interval

5 let

Obecná data

Standardy	IEC 60947-3	Stupeň krytí	IP66, IP65
Místo instalace	Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)		

Vypínač zátěže

Typ připojení

Šroubová upínací svorka 6
- 35 mm²

Elektrické charakteristiky

Jmenovitý trvalý proud (AC-23, 400 V)	63 A	Jmenovitý zkratový proud za stanovených podmínek	15 kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V	30 kW	Spínací výkon při 400 V, max.	35 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400 V	35 kW	Jmenovitý trvalý proud (AC-21, 400 V)	100 A

Ovládací prvek

Integrovaný pohon motoru	No	Typ ovládacího prvku	Knoflík s křídélky
Motorový pohon volitelný	No	Volitelné uvolnění napětí	No

Popis spínače

uzamykatelné	Ano	Konstrukce jako zařízení pro nouzové zastavení	No
Provedení jako bezpečnostní spínač	No	Provedení jako údržbový/servisní spínač	Ano
Počet spínačů	1	Nulový vodič s časově předsunutým spínáním	Ano
Počet pomocných kontaktů jako normálně zavřený kontakt	0	Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřených kontaktů	0
Provedení jako reverzní spínač	No	Počet pomocných kontaktů jako přepínací kontakt	0

Technické údaje**Pouzdro**

Typ konstrukce zařízení	Externí zařízení	Vhodné pro montáž na přední stranu uprostřed	No
Vhodné pro montáž uprostřed	No	Vhodné pro instalaci do rozvaděče	No
Vhodné pro montáž na čelní stranu, 4 otvory	No		

Připojení

Provedení jako hlavní spínač	Ano	Zařízení s předem namontovanou kabeláží	No
------------------------------	-----	---	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Nákresy

