

**PAC-S300-UNIU-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789606015</a>                                     |
| Typ              | PAC-S300-UNIU-V0-1M5   |
| GTIN (EAN)       | 4099986630901  |
| Množství         | 1 items  |

## PAC-S300-UNI-U-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 184 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Všeobecné údaje

|                   |  |                      |  |
|-------------------|--|----------------------|--|
| Délka kabelu      | 1.5 m                                    | Vhodné pro           | Digitální signály                          |
| Základní materiál | PVC                                      | Kabel                | Kabel LiYY                                 |
| Konektor rozhraní | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Počet pólů, min.     | 20 pólů                                    |
| Vnější průměr     | 8,6 ± 1 mm                               | Konektor, PLC strana | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>                     |                      |  |

## Elektrické údaje

|                                      |           |                               |                     |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A       | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s          |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       | Jmenovité napětí              | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m            |
| Zatížitelnost, vodič / stínění       | 300 pF/m  |                               |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |