

PAC-RX3I-SD37-V0-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Číslo objednávky	7789622040
Typ	PAC-RX3I-SD37-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986631212
Množství	1 items

PAC-RX3I-SD37-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

1170 g

Teploty

Skladovací teplota

-10...60 °C

Provozní teplota

-10...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Všeobecné údaje

Délka kabelu

4 m

Vhodné pro

Analogové signály

Základní materiál

PVC

Kabel

Kabel LiYCY

Konektor rozhraní

SUB-D FEMALE 37P

Počet pólů, min.

37 pólů

Vnější průměr

12,2 ± 1 mm

Konektor, PLC strana

GEFANUC IC694TBS032
36P

Průřez vodiče

0.25 mm²

Elektrické údaje

Celkový proud, max.

3 A

Zkouška vysokého napětí

1 kV / 1 s

Dovolená síla proudu na vedení, max.

1 A

Jmenovité napětí

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Odpor

≤ 80 mΩ/m

Zatížitelnost, vodič / vodiče

300 pF/m

Zatížitelnost, vodič / stínění

300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20