
# Datový list

## PAC-ELCO56-F54-F-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené kabely PAC-ELCO jsou speciálně navrženy pro připojování rozhraní RS-ELCO společnosti Weidmüller k řídícímu zařízení.
Hlavní vlastnosti jsou následující:

- Jeden konec se připojí k rozhraní RS-ELCO a druhý může být vybaven konektory samicemi ELCO nebo dutinkami.
- Stíněný kabel s průřezem 0,25 mm².
- Kovový kryt s postraním vstupem a kódováním.
- K dispozici v různých verzích a délkách.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Prefabrikovaný kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
| Číslo objednávky | 7789776020 |
| Typ | PAC-ELCO56-F54-F-2M |
| GTIN (EAN) | 4099986634060 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## PAC-ELCO56-F54-F-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1735.88 g |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Všeobecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka kabelu | 2 m | Vhodné pro | Digitální signály |
| Základní materiál | PVC | Kabel | Kabel LiYCY |
| Konektor rozhraní | Conector ELCO Female | Počet pólů, min. | 56 pólů |
| Vnější průměr | 14,2 ± 1 mm | Konektor, PLC strana | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | | |

### Elektrické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Celkový proud, max. | 3 A | Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A | Jmenovité napětí | 250 V |
| Odpor | ≤ 80 mΩ/m | Provozní napětí | 250 V |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m | Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |