

FAD 1771-WN 2SL20 M US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Adaptéry pro migraci – PLC-5.

Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet PLC-5 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	7940125449
Typ	FAD 1771-WN 2SL20 M US
GTIN (EAN)	4064675208877
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33 mm	Hloubka (v palcích)	1.2992 inch
Výška	269 mm	Výška (v palcích)	10.5905 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	10673.78 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40 pólů	Připojení (strana periferie)	Card edge
Připojení k řídící straně	Hlavička SL 3,5		

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Card edge	Připojení k PLC	2 x SL 3,5/F 20p konektor
------------------------------	-----------	-----------------	---------------------------

Jmenovité údaje

Max. proud na kanál	2 A	Celkový provozní proud	8 A
---------------------	-----	------------------------	-----

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Nákresy

