

## KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nabízíme pouzdra pro použití ve vozidle. Naše box DC AC proud napětí připojení motoru pro Flexibilní Jejich prostorově úsporný design umožňuje použití prostoru instalace a díky toleranci zátěže proudu je vytápění nízké, což vede k vyšší odolnosti. Kromě toho naše boxa pro připojení uliček zajišťují rozložení napájecího napětí v soupravách vlaků a poskytují robustní a bezpečnou ochranu pro elektrické napájení vlaků.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pouzdra, rovný, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), lakováno, Uhlově černá |
| Číslo objednávky | <a href="#">8000080479</a>                                                                                                                                                                                              |
| Typ              | KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV                                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4064675598756                                                                                                                                                                                                           |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                                                 |

## KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |            |                     |              |
|----------------|------------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 150 mm     | Hloubka (v palcích) | 5.9055 inch  |
| Výška          | 350 mm     | Výška (v palcích)   | 13.7795 inch |
| Šířka          | 260 mm     | Šířka (v palcích)   | 10.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 20118.51 g |                     |              |

### Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -60 °C...135 °C |
|------------------|-----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Svislá montáž

|         |     |                            |    |
|---------|-----|----------------------------|----|
| HV 4000 | 1x3 | K dispozici držák pojistky | Ne |
|---------|-----|----------------------------|----|

### Svislá montáž

|                            |    |
|----------------------------|----|
| K dispozici držák pojistky | Ne |
|----------------------------|----|

### Všeobecné informace

|                                  |                                      |                              |                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Tloušťka materiálu krytu         | 1.5 mm                               | Tloušťka materiálu příruby   | 3 mm                                    |
| Tloušťka materiálu skříně        | 1.5 mm                               | Tloušťka materiálu           | 1.5 mm                                  |
| Sílikon                          | Ano                                  | Provozní teplota, max.       | 135 °C                                  |
| Provozní teplota, min.           | -60 °C                               | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                                     |
| Připojení víka                   | Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 | Standardy                    | EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2 |
| Provedení povrchu                | lakováno                             | Odolnost proti nárazu        | Standardní verze 10 J                   |
| Stupeň krytí                     | IP66, IP67                           | Základní materiál            | Nerezavějící ocel 1.4301 (304)          |
| Materiál těsnění                 | Sílikon                              | Materiál těsnění víka        | Sílikon (kryt + okraj)                  |
| Materiál těsnění přírubové desky | Sílikon (kryt + okraj)               | Stupeň krytí (UL)            | Type 3, Type 4X, Type 12                |
| Průchodkové desky                | Dolní, vrchol                        | Přírubová deska              | Ano                                     |
| Místa využití                    | Doprava                              |                              |                                         |

### Údaje o materiálu

|                              |                                |                   |          |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                            | Provedení povrchu | lakováno |
| Základní materiál            | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |                   |          |

### Obecné údaje

|                        |              |              |            |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| Barevný                | Uhlově černá | Stupeň krytí | IP66, IP67 |
| Barevný graf (podobné) | RAL 9005     |              |            |

### Kryt

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Základní materiál      | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |
| Vrtané otvory strana A | žádné                          |
| Vrtané otvory strana B | žádné                          |
| Referenční výrobek     | Závažnost 1                    |

## KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

Reference

### Standardní funkce

Verze rovný

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |