

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nabízíme pouzdra pro použití ve vozidle. Naše box DC AC proud napětí připojení motoru pro Flexibilní. Jejich prostorově úsporný design umožňuje použití prostoru instalace a díky toleranci zátěže proudu je vytápění nízké, což vede k vyšší odolnosti. Kromě toho naše boxa pro připojení uliček zajišťují rozložení napájecího napětí v soupravách vlaků a poskytují robustní a bezpečnou ochranu pro elektrické napájení vlaků.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pouzdra, Výška: 303 mm, Šířka: 290 mm, Hloubka: 157.5 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
Číslo objednávky	8000092462
Typ	KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV
GTIN (EAN)	4099986672307
Množství	1 items

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	157.5 mm	Hloubka (v palcích)	6.2008 inch
Výška	303 mm	Výška (v palcích)	11.9291 inch
Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11.4173 inch
Čistá hmotnost	10800 g		

Teploty

Provozní teplota	-60 °C...135 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Svislá montáž

HV 4000	1x4	K dispozici držák pojistky	Ne
---------	-----	----------------------------	----

Svislá montáž

K dispozici držák pojistky	Ne
----------------------------	----

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu krytu	1.5 mm	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu skříně	1.5 mm	Provozní teplota, max.	135 °C
Provozní teplota, min.	-60 °C	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Připojení víka	Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10	Standardy	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Provedení povrchu	neošetřené	Odolnost proti nárazu	Standardní verze 10 J
Stupeň krytí	IP66, IP67	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění	Silikon	Průchodkové desky	Dolní, vrchol
Přírubová deska	Ano		

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Stupeň krytí	IP66, IP67
Barevný graf (podobný)	RAL 7001		

Kryt

Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Vrtané otvory strana A	žádné
Vrtané otvory strana B	žádné
Referenční výrobek	Závažnost 1
	Reference

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		