

VDEFNNPUSHINEAMNETZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

S našimi předmontovanými sadami SET pro zapojení přístrojových transformátorů ušetříte čas a náklady na skladování. Nabízíme různé aplikační sestavy včetně veškerého příslušného příslušenství a včetně označení v jednom kompletním balení.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, Běžová, 6 mm², 30 A, Počet připojení: 36, Počet úrovní: 1
Číslo objednávky	8000107863
Typ	VDEFNNPUSHINEAMNETZ
GTIN (EAN)	4099986592643
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-05-06T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TABEAMNETZNS

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79 mm	Hloubka (v palcích)	3.1102 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	170.4 mm	Šířka (v palcích)	6.7086 inch
Čistá hmotnost	875 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	36	Nosná lišta	TS 35
N-funkce	Ne	PE funkce	Ano

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Béžová
Barva provozních prvků	Různé	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Další technická data

Příchytka	Ano	Typ montáže	TS 35
-----------	-----	-------------	-------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovitý proud	30 A
Standardy	IEC 60947-7-1	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	vrchol	Typ připojení	PUSH IN
Počet připojení	36	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm ²		

VDEFNNPUSHINEAMNETZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Všeobecně**

Standardy	IEC 60947-7-1	Nosná lišta	TS 35
-----------	---------------	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

