


**PAC-C300-3636-25-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem zapojené kabely umožňují jednoduché, rychlé a bezchybné připojení Honeywell C300 IOTA (vstupní-výstupní svorkové sestavy) a FTA (periferní svorkové sestavy) od společnosti Weidmüller.

Kabely mohou být dodány s jednoduchými nebo dvojitými konektory nebo s volnými konci a dutinkami.

Kryt zjednodušuje manipulaci a poskytuje robustní připojení s IOTA. Také umožňuje použití kabelů různých velikostí a délek do 50 m.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789884100</a>                                      |
| Typ              | PAC-C300-3636-25-10                                             |
| GTIN (EAN)       | 4032248144273                                                   |
| Množství         | 1 items                                                         |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                       |
| K dispozici do   | 2014-05-20T00:00:00+02:00                                       |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 2028 g |
|----------------|--------|

### Teploty

|                    |             |                  |          |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |
|--------------------|-------------|------------------|----------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Všeobecné údaje

|                   |                                                     |                      |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Délka kabelu      | 10 m                                                | Vhodné pro           | Digitální signály                                   |
| Základní materiál | PVC                                                 | Kabel                | Kabel LiYCY                                         |
| Konektor rozhraní | 2 x BLC 5.08/16/180BR<br>BK, BLC 5.08/4/180BR<br>BK | Počet pólů, min.     | 36 pólů                                             |
| Vnější průměr     | 11,85 ± 1 mm                                        | Konektor, PLC strana | 2 x BLC 5.08/16/180BR<br>BK, BLC 5.08/4/180BR<br>BK |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>                                |                      |                                                     |

### Elektrické údaje

|                                      |           |                                |                       |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A       | Zkouška vysokého napětí        | 1 kV / 1 s            |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       | Jmenovité napětí               | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m | Provozní napětí                | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče        | 300 pF/m  | Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m              |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |