Datový list

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptéry pro migraci – Siemens ET200M/S7-300.
Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečnou migraci z karet ET200M/S7-300 na jiné PLC systémy nebo moduly u-remote od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000125285
Typ	MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE
GTIN (EAN)	4099986881594
Množství	1 items

Datový list

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.4134 inch
Výška	127 mm	Výška (v palcích)	5 inch
Šířka	40.6 mm	Šířka (v palcích)	1.5984 inch
Čistá hmotnost	95.75 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota UL, min.	-20 °C
Provozní teplota UL, max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovitý proud Imax.	40 A	Jmenovité napětí UN	250 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	20 pólů	Připojení (strana periferie)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená
Počet pólů (periferní strana)	20 P		

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Max. proud na kanál	5.5 A
Celkový provozní proud	40 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50µs)	2.5 kV	Zkušební napětí izolace AC	1.8 kV

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

