

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Všeobecné objednáací údaje

Verze	EG řada, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi 0,15 pozlacené tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +15 % / -10 %, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky	8216520000
Typ	EGR EG7 24VDC 1A
GTIN (EAN)	4008190190439
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2012-12-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	TRS 24VDC 1CO

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	92 mm	Hloubka (v palcích)	3.622 inch
Výška	44.5 mm	Výška (v palcích)	1.752 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	44.31 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...60 °C	Provozní teplota	-25 °C...60
--------------------	----------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC +15 % / -10 %	Jmenovité výkonové údaje	280 mW +20 % -10 %
Ukazatel stavu	Zelená LED		

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0.1 Hz	
Max. spínací proud	8 A	Max. spínací napětí, AC	250 V
Max. spínací napětí, DC	250 V	Špičkový proud	8 A
AC spínací výkon (odporový), max.	1250 VA	DC spínací výkon (odporový), max.	120 W @ 24 V
Odložení zapnutí	≤ 8 ms	Odložení vypnutí	≤ 6 ms
Min. spínací proud	10 mA	Typ kontaktu	1 NO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
Elektrická životnost DC cívky	> 2x10 ⁵ (24 V DC, 1,1 A, indukční zatížení) spínací cykly	Mechanická životnost	> 15x 10 ⁶ spínací cykly
Min. spínací výkon	10 mA @ 10 V		

Obecné údaje

Nosná lišta	TS 15, TS 32, TS 35	Testovací tlačítko k dispozici	No
Indikátor pozice mechanického přepínače	Ne	Barevný	Běžová

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 8 mm
Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup - ≥ 8 mm výstup		Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	8 kV
Dielektrická pevnost, vstup/výstup	4 kVeff	Impulse withstand voltage	8 kV

Technické údaje

Stupeň krytí	IP20
--------------	------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	1.5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Průřez vodiče, pevný, min.	0.5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1.5 mm ²
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Příslušenství

Ocel




Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0122800000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190066307	
Množství	20 M	
Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0383400000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm
GTIN (EAN)	4008190088026	
Množství	40 M	
Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0498000000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
Množství	20 M	
Typ	TS 15X5 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0514200000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 15 mm, Hloubka: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190172428	
Množství	10 M	

Propojky



Velký potenciál pro malé svorky.
Pro efektivní rozvod elektřiny přímo u připojení:

- Oddělená hřebenová kolejnice
- K dispozici se všemi standardními počty pólů
- Jednoduché zkrácení

Zmenšete velikost, aby odpovídala počtu pólů, a připojte vodič v jediném zákroku.
Pro dodatečnou montáž nebo záměrné snížení tepelného zatížení na DPS.

Všeobecné objednací údaje

Typ	QB 16/10.16	Verze
Číslo	1650330000	Svorka PCB, Příslušenství, Spojovací konektor, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190297381	
Množství	20 ST	