

Produkt již není k dispozici, Datový list pouze k informačním účelům



Všeobecné objednací údaje

Verze	WAVESERIES, Monitorování napětí, 1x třífázové (R, S, T, N), 250 V, Šroubové připojení
Číslo objednávky	8705630000
Typ	WAS2 VMR 3PH
GTIN (EAN)	4032248377060
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2022-12-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	112.4 mm	Hloubka (v palcích)	4.4252 inch
Šířka	22.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8858 inch
Délka	96.5 mm	Délka (v palcích)	3.7992 inch
Čistá hmotnost	120.6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)		

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	493 a
---------------------------	-------	------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65

Vstup

Počet vstupů	1x třífázové (R, S, T, N)	Vstupní frekvence	50...60Hz
Vstupní napětí	80...250 V AC/DC 3~, 200...400 V AC/DC		

Výstup (digitální)

Rated switching current	0,1 A	Trvalý proud	3 A
Max. spínací napětí, AC	0 V	Typ	2 přepínací kontakty
Funkce alarmu	nastavitelné, Nárazové napětí, Podpětí, Hystereze: 10 V		

Obecné údaje

Repeat accuracy	< 0,3 % nastaveného rozsahu	Stupeň krytí	IP20
Napájecí napětí	z měřicího obvodu	Čas odezvy	<300 ms
Nosná lišta	TS 35	Teplotní součinitel	≤ 300 ppm/K
Jmenovitá spotřeba energie	1.5 VA	Konfigurace	Přepínač DIP a potenciometr, Vynulování stavu upozornění

Technické údaje

resetovacím vstupem nebo
tlačítkem

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage	6 kV	Normy EMC	EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač	Izolační napětí	4 kVeff / 1 min.
Jmenovité napětí	600 V		

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²

Důležitá poznámka


Informace o produktu	Tento produkt bude brzy nahrazen novým produktem. Prosíme nepoužívejte jej s novými systémy. Prosíme kontsktujte naši technickou podporu.
----------------------	--

Klasifikace


ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Nákresy


Connection diagram



Overvoltage and undervoltage monitoring,
example of setting



Overvoltage and undervoltage monitoring,
example of setting



Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WS 10/5 MC NE WS	Verze
Číslo	1635000000	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190261948	
Množství	720 ST	