


MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Jen zbývající dostupný
sklad, Produkt nepouží-
vejte k novému vývoji

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	TC izolační transformátor, S možností konfigurace, Vstup : Teplota, PT100 (2 vodiče), PT100 (3 vodiče), Výstup : 4-20 mA
Číslo objednávky	8615240000
Typ	MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT
GTIN (EAN)	4032248277407
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-10-29T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	ACT20M-TCL-AQ-X-P

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cULus) E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	97.8 mm	Hloubka (v palcích)	3.8504 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Délka	92 mm	Délka (v palcích)	3.622 inch
Čistá hmotnost	36.08 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...55 °C
--------------------	----------------	------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Vstup

Snímač	Termočlánek typu J	Počet vstupů	1
Vstupní napětí	0...1 V DC	Temperature input range	0...700 °C

Výstup

Počet výstupů	1	napětí impedance zátěže	≥ 10 kΩ
Proud impedance zátěže	≤ 400 Ω @ 24 V	Detekce přerušování vodiče	Hodnota výstupu: > 20 mA, >10 V
Výstupní napětí, pozn.	0...10V / 0...5V	Výstupní proud	0...20 mA, 4...20 mA

Obecné údaje

Přesnost	<0,7 % rozsahu měření	Stupeň krytí	IP20
Napájecí napětí	24 V DC ± 10 %	Linearita	Ano
Čas odezvy	< 0,7 s	Nosná lišta	TS 35
Power consumption	ca. 0.6 W	Teplotní součinitel	≤ 250 ppm/K koncové hodnoty
Konfigurace	DIP přepínač	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage	1,5 kV	Normy EMC	EN 55011, EN 61000-6 /-2, EN 61326
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Galvanické oddělení	2-cestný oddělovač	Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta 500 Veff	
Izolace, napětí - vstup nebo výstup / napájení	500 Veff	Izolační napětí	500 Veff / 1 s
Jmenovité napětí	100 V		

Data připojení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Délka odizolování, jmenovité připojení	5 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²		


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Symbol elektřiny**


MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo	0383560000	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/4 RT	Verze
Číslo	1794010000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233809	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Verze
Číslo	1793980000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233779	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo	1794050000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234011	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Verze
Číslo	1793950000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233748	
Množství	60 ST	

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 SW	Verze
Číslo	1794060000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234059	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/41 RT	Verze
Číslo	1794070000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234141	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/41 SW	Verze
Číslo	1794090000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234165	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/2 SW	Verze
Číslo	1793970000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233762	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo	1794080000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234158	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/10 RT	Verze
Číslo	1794040000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234004	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/3 SW	Verze
Číslo	1794000000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233793	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo	1794020000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233816	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo	1793960000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233755	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo	1793990000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233786	
Množství	60 ST	

MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/4 SW	Verze
Číslo	1794030000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233915	
Množství	60 ST	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/6 MC NE WS	Verze
Číslo	1828450000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248350513	
Množství	600 ST	