


Jen zbývající dostupný
sklad, Produkt nepouží-
vejte k novému vývoji



Všeobecné objednací údaje

Verze	MICROSERIES, Izolátor přívodu napájení
Číslo objednávky	8721170000
Typ	MAS RPSH
GTIN (EAN)	4032248394425
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-10-29T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	ACT20P-CI-CO-S

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E175400
Č. osvědčení (cULus)	E337701

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	88 mm	Hloubka (v palcích)	3.4646 inch
Výška	97.8 mm	Výška (v palcích)	3.8504 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Délka	88 mm	Délka (v palcích)	3.4646 inch
Čistá hmotnost	41.36 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...85 °C	Provozní teplota	0 °C...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)		

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTTF	450 a
---------------------------	-------	------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Vstup

Snímač	2drát	Počet vstupů	1
Typ	Proudový vstup	Sensor supply	16,5 V / konstantní pro 3 – 22 mA
Input signal	Zdroj proudu	Vstupní proud	4...20 mA

Výstup

Počet výstupů	1	napětí impedance zátěže	≥ 10 kΩ
Proud impedance zátěže	≤ 500 Ω	Zbytkové napětí	<30 mV
Zbytkový proud	<30 μA	Výstupní napětí, pozn.	0...10 V
Výstupní proud	0...20 mA, 4...20 mA	Mezní výstupní signál	22 až 25 mA nebo 11 až 12,5 V

Obecné údaje

Standardně	EN 50178	Přesnost	IOUT: < 0,1 % / UOUT: <0,2 %
Stupeň krytí	IP20	Napájecí napětí	24 V DC ± 15 %
Čas odezvy	≤ 2 ms	Nosná lišta	TS 35
Power consumption	ca. 1 W	Teplotní součinitel	≤ 50 ppm/K
Jmenovitá spotřeba energie	1.5 VA	Konfigurace	DIP přepínač

Technické údaje

Koordinace izolace

Standardně	EN 50178	Normy EMC	DIN EN 61326 Class B
Kategorie rázového napětí	II	Závažnost znečištění	2
Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač	Izolační napětí	2,5 kVeff
Jmenovité napětí	600 V		

Data připojení


Typ připojení	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	5 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez propojení AWG, max.	AWG 24	Průřez vodiče, pevný, min.	0.5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	2 mm ²	Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)	AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)	AWG 24	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 24	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	2 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		


Nákresy

Symbol elektřiny



Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.


Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/4 RT	Verze
Číslo	1794010000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233809	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Verze
Číslo	1793980000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233779	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo	1794050000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234011	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Verze
Číslo	1793950000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233748	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/41 RT	Verze
Číslo	1794070000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234141	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo	1794080000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234158	
Množství	10 ST	
Typ	ZQV 4N/10 RT	Verze
Číslo	1794040000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248234004	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo	1794020000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233816	
Množství	60 ST	

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo	1793960000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233755	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo	1793990000	W řada, Spojovací konektor, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248233786	
Množství	60 ST	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/6 MC NE WS	Verze
Číslo	1828450000	WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4032248350513	
Množství	600 ST	