




IE zásuvné konektory, IP 20, pro měděné a optické kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přírubová vložka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Číslo objednávky	8808330000
Typ	IE-XRJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505913
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	23.4 mm	Výška (v palcích)	0.9213 inch
Šířka	14.7 mm	Šířka (v palcích)	0.5787 inch
Délka	43.8 mm	Délka (v palcích)	1.7244 inch
Tloušťka stěny, min.	1.45 mm	Tloušťka stěny, max.	1.55 mm
Čistá hmotnost	24.64 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Propojení	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Průřez izolace, max.	1.8 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.41...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 26...AWG 22	Průřez připojení vodiče, pevný	0.13...0.32 mm ²
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.14 mm ²	Průřez připojení vodiče, pružný	0.14...0.35 mm ²
Stínění	360°; stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP20
Síla při zapojování	20 N	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti


Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V DC
Odpor izolace	500 MΩ	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAE00003EW	Standardní konektor	IEC 60603-7-51
--------------------	------------	---------------------	----------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy**Rozměrový výkres****Výřez instalace**