



Cívka, měděný kabel, plný, 4 x 2 x AWG 23/1, Kat. 7,
zelená barva

Všeobecné objednací údaje

Verze	Instalační kabel, Kat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
Číslo objednávky	8813140000
Typ	IE-C7BS8UG-100
GTIN (EAN)	4032248512898
Množství	1 items
Balení	jako kabelový kruh v kartonu

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	100 m	Délka (v palcích)	3937.0079 inch
Čistá hmotnost	6174 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...75 °C	Provozní teplota	-40 °C...75 °C
Teplota instalace	-20 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	zelená (RAL 6018)	Odolnost vůči olejům	in accordance with IEC 60811-2-1
Počet vodičů	8	Stíněný	Ano
Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754-2	Izolace	PE
Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa	Zkušební napětí: stínění vodič-vodič	700 V AC
Počet pólů	8		

Standardy

Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007	Korozivní účinky výparů	to IEC 60754-2
Neprostupné pro kouř	No		

Standardy specifické pro kabel

Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007	Korozivní účinky výparů	to IEC 60754-2
Neprostupné pro kouř	No		

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie	Kat.7 (ISO/IEC 11801)	Kapacita při 1 kHz	45 nF/km
Odpor smyčky	150 Ω/km	Doba propagace signálu	4.25 ns/m
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič	700 V AC	Útlum stínění	85 dB při 600 MHz
Zpožděné zkreslení	5 ns/100m	Impedance přenosu	6 mΩ/m při 1 MHz, 3 mΩ/m při 10 MHz, 3 mΩ/m při 30 MHz
Charakteristická impedance	100 ± 5 Ω při 100MHz		

Technické údaje

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Odolnost vůči olejům	in accordance with IEC 60811-2-1	Bez obsahu silikonu	Ano
Odolné proti UV záření	Ano	Síla při vytažení	120 N
Barevný	Zelená	Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754-2
Poloměr ohybu, min., opakovaný	8 x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., jen jednou	4x průměr kabelu
Odolnost proti opotřebení	velmi dobré	Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Korozivní účinky výparů	to IEC 60754-2	Neprostupné pro kouř	No

Struktura kabelu


Prameny	1	Barva opláštění	zelená (RAL 6018)
Standardní označení	IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF, S/FTP	Průřez	4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm ²
Stínění	S/FTP	Počet vodičů	8
Průřez izolace	1.4 mm	Izolace	PE
Průměr pláště, max.	8 mm	Průměr pláště, min.	7.6 mm
Materiál pláště	PUR	Stínění páru vodičů	Hliníková fólie
Uspořádání jader vodiče	Kroucený pár	Kompletní stínění	Stínicí opleť vyroben z měděných drátků
Materiál vodiče	Neizolovaný měděný vodič	Tloušťka materiálu opláštění	0.8 mm
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů	bílá - modrá, bílá - oranžová, bílá - zelená, bílá - hnědá	Tloušťka opletu stínění	0.1 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

Nákresy

Detailní výkres



Příslušenství**Nářadí**

Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 12	Verze	
Číslo objednávky	9030060000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění	
GTIN (EAN)	4008190337827		
Množství	1 ST		
Typ	IE-CST	Verze	
Číslo objednávky	9204350000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění	
GTIN (EAN)	4032248653072		
Množství	1 ST		