


H6,0/23X GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
 - Odolné proti teple do 105 °C
- pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9006790000
Typ	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008190332303
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

H6,0/23X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.42 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, žlutá

Verze

standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

3.6 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

12 mm

Průměr objímky (D2)

8.8 mm

Tloušťka plastové objímky (S2)

0.3 mm

L1 v mm

23.00 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 10

Tloušťka kovové objímky (S1)

0.2 mm

Délka odizolování

17 mm

Průřez vodiče

6 mm²

Barevný kód

Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

Výkres

