

UNIVERSAL LONG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány.

Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy.

Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|----------------------|---|
| Verze | Pliers |
| Číslo objednávky | 9041480000 |
| Typ | UNIVERSAL LONG |
| GTIN (EAN) | 4008190397784 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |
| Alternativní výrobek | FZ 160 |

UNIVERSAL LONG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Šířka | 200 mm | Šířka (v palcích) | 7.874 inch |
| Čistá hmotnost | 168.08 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Kleště

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Průměr vodiče, max. (H) | 1.8 mm | Průměr vodiče, max. (MH) | 2.8 mm |
| Tvrdość řezáku | 60 HRC | Ochranná izolace, 1000 V | Ne |
| Tvar (telefonní kleště) | rovný | Celková délka | 200 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000835 | ETIM 9.0 | EC000835 |
| ETIM 10.0 | EC000835 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-16 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-16 | | |