


Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



Oddělovací spínací zesilovače ACT20X HDI SDO S / 2HDI-2SDO-S jsou speciálně navrženy pro záznam signálů snímačů NAMUR a digitální spínání signálů z Ex zóny 0. Negativní spínací (NPN) tranzistorové výstupy se používají k přenosu signálů k aplikacím v bezpečné zóně. Vestavěné kontakty upozornění výslou upozornění v případě chyby; to usnadňuje hledání chyb a zvyšuje dostupnost systému. Vypínací-spínací zesilovače k montáži na lištu jsou volitelně k dispozici v jedno nebo dvoukanalové verzi. Díky pouhým 11 mm na kanál tyto přístroje potřebují jen málo prostoru v rozvaděči.

Všeobecné objednací údaje

Verze	EX signal isolating converter, Ex-input: NAMUR sensor/switch, Safe-output: Optocoupler, 1-channel
Číslo objednávky	8965360000
Typ	ACT20X-HDI-SDO-S
GTIN (EAN)	4032248784875
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení CE; CULUS; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXKEM; KEMAATEX

Certifikace DNVGL;

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E337701

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	113.6 mm	Hloubka (v palcích)	4.4724 inch
Výška	119.2 mm	Výška (v palcích)	4.6929 inch
Šířka	22.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8858 inch
Čistá hmotnost	170 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C...85 °C	Provozní teplota	-20 °C...60 °C
Vlhkost	0...95 % (bez kondenzace)		

Pravděpodobnost selhání

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C001_V2R1.pdf (application/pdf)	SIL v souladu s IEC 61508	2
MTBF	215 a		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Typ montáže	Zaklapávací montážní lišta	Nosná lišta	TS 35
Montážní pozice	vodorovně nebo svisle		

Výstup EX

Snímač	Snímač NAMUR, podle normy EN60947-5-6, spínač s nebo bez RS, RP	Vstupní frekvence	0...5 kHz
Vstupní odpor	1 kΩ	Typ	jiskrově bezpečný obvod
Sensor supply	8 V DC / 8 mA	Odpor	Sériový rezistor 750 Ω, Paralelní rezistor 15 kΩ
Výstupní signál v případě poškození vodiče	<0,1 mA, > 6,5 mA (v případě poškození vodiče)	Pulse duration	> 0.1 ms

Technické údaje

NAMUR napájení	8 V DC / 8 mA	Spínací úroveň nízká	<1,2 mA
Spínací úroveň vysoká	> 2,1 mA		

Digitální výstup

Počet digitálních výstupů	1	Max. spínací frekvence	≤ 5 kHz
Typ	NPN Tranzistor	Funkce	Výstup = vstup, přímý nebo obrácený (nastavitelný)
Jmenovité spínací napětí	30 V DC	Stejnoseměrný proud	80 mA

Výstup (stav)

Hysteresis	0,1 mA (prahová hodnota spínání)	Type	Status relay, 1 NC (beznapěťový)
Funkce výstrahy	Chyba zařízení, Bez napájecího napětí, Zkrat u vstupu, Přerušený obvod u vstupu	Počet alarmových výstupů	1
Jmenovité spínací napětí	≤ 125 V AC / 110 V DC (bezpečný prostor) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zóna 2)	Stejnoseměrný proud	≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (bezpečná zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zóna 2)
Jmenovitý výkon	≤ 62,5 VA / 32 W (bezpečná oblast) ≤ 16 VA / 32 W (zóna 2)		

Obecné údaje

Typ připojení	Šroubové připojení	Vlhkost	0...95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP20	Napájecí napětí	19,2 – 31,2 V DC
Konfigurace	Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

Koordinace izolace

Normy EMC	EN 61326-1	Standardy	EN 61010-1
Izolační napětí	2,6 kV (vstup / výstup)	Jmenovité napětí	300 V

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

ATEX - označování plynu	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	ATEX - označování prachu	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx - označování plynu	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	Místo instalace	Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0.4 Nm
Utahovací moment, max.	0.6 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.25 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12

Záruka

Časový interval	3 roky		
-----------------	--------	--	--

Technické údaje**Popis součástek**

Popis produktu

Zařízení řady ACT20X-HDI-SDO-S přenáší digitální signály galvanicky oddělené od prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu nebo s menším nebezpečím výbuchu. Za tímto účelem jsou vstupní obvody navrženy jako jiskrově bezpečné. Mohou zpracovávat signály ze senzorů NAMUR podle normy EN 60947-5-6 nebo mohou být připojeny k bezpotenciálovým kontaktům (s odporovým obvodem nebo bez něj).

K dispozici jsou jednokanálové a dvoukanálové verze s reléovými nebo tranzistorovými výstupy.

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002653

ETIM 9.0

EC002653

ETIM 10.0

EC002653

ECLASS 14.0


27-21-01-20

ECLASS 15.0


27-21-01-20

Nákresy





Connection diagram



Aplikace




Block diagram



screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software

Nákresy


Rozměrový výkres



Removable terminals with coding

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Verze
Číslo	1082540000	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248845439	
Množství	200 ST	
Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Verze
Číslo	1912130000	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248541164	
Množství	5 ST	

Konfigurační rozhraní



Všeobecné objednací údaje

Typ	CBX200 USB	Verze
Číslo	8978580000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248813759	
Množství	1 ST	