



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
Číslo objednávky	9002650000
Typ	KT 8
GTIN (EAN)	4008 190020163
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	65.5 mm	Výška (v palcích)	2.5787 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Délka	65.5 mm	Délka (v palcích)	2.5787 inch
Čistá hmotnost	183.12 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Řezný nástroj na vnější průměr až 8 mm	Verze	Jednoruční mechanické
Provozní napětí	1000 V		


Nástroje na řezání


Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	1 AWG	Měděný kabel - pevný, max.	50 mm ²
Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	4 AWG	Měděný kabel - pružný, max.	25 mm ²
Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	2 AWG	Měděný kabel - splétaný, max.	35 mm ²
Měděný kabel, max. průměr	8 mm	Provozní napětí	1000 V
Datový / telefonní / ovládací kabel, max. 8 mm Ø		Jednožilový hliníkový kabel, max.(mm ²)	50 mm ²
Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG)	2 AWG	Vícevodičový hliníkový kabel, max (mm ²)	35 mm ²
Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	9 mm		


Klasifikace


ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Nákresy

 max. 8 mm

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

Příklad použití

