


**H0,5/14D W SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Verze            | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">9019400000</a>                   |
| Typ              | H0,5/14D W SV                                |
| GTIN (EAN)       | 4008190066024                                |
| Množství         | 500 items                                    |
| Balení           | Velkoobjemové balení                         |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.09 g |
|----------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |                                             |       |          |
|---------------|---------------------------------------------|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, bílá | Verze | standard |
|---------------|---------------------------------------------|-------|----------|

## Kabelové koncovky

|                              |          |                                |                     |
|------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1 mm     | Délka povrchu kontaktu (L2)    | 8 mm                |
| Průměr objímky (D2)          | 2.6 mm   | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.25 mm             |
| L1 v mm                      | 14.00 mm | Průřez propojení AWG, max.     | AWG 20              |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm  | Vojenské určení                | T 20A 002 A         |
| Délka odizolování            | 10 mm    | Průřez vodiče                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Barevný kód                  | DIN      |                                |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Nákresy

### Výkres

