

**CUTTER 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Cutting tool for one-hand operation
Číslo objednávky	<a href="#">9040130000</a>
Typ	CUTTER 8
GTIN (EAN)	4008190467081
Množství	1 items

## CUTTER 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	65.5 mm	Výška (v palcích)	2.5787 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Čistá hmotnost	168 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Technické údaje

Popis výrobku	Přední stříhač kabelů do průměru kabelu až 8 mm	Verze	Jednoruční mechanické
---------------	---	-------	-----------------------

## Nástroje na řezání

Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	6 AWG	Měděný kabel - pevný, max.	16 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	6 AWG	Měděný kabel - pružný, max.	16 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	6 AWG	Měděný kabel - splétaný, max.	16 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel, max. průměr	8 mm	Datový / telefonní / ovládací kabel, max. 8 mm Ø	
Jednožilový hliníkový kabel, max.(mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG)	6 AWG
Více vodičový hliníkový kabel, max (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	8 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		