

WQV PEN 95N/120N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 269 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	9201630000
Typ	WQV PEN 95N/120N
GTIN (EAN)	4032248561339
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.5709 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1.4567 inch
Šířka	9.5 mm	Šířka (v palcích)	0.374 inch
Čistá hmotnost	50.88 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbrně šedá
-------------------	----------------	---------	---------------

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovité napětí	400 V	Jmenovitý proud	269 A
------------------	-------	-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Utahovací moment, max.	3.5 Nm	Utahovací moment, min.	3 Nm
------------------------	--------	------------------------	------

Všeobecně

Počet pólů	2	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	---	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		