

## SAIL-M12GM12G-3-0.9U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verze                     | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3, 0.9 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| Číslo objednávky          | <a href="#">9457230090</a>   |
| Typ                       | SAIL-M12GM12G-3-0.9U   |
| GTIN (EAN)                | 403224823005 1   |
| Množství                  | 1 items  |
| Stav objednávky           | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.  |
| Poslední datum objednávky | 2026-09-30T00:00:00+02:00  |
| Alternativní výrobek      | <a href="#">SAIL-M12GM12G-3-1.0U</a>   |

Datum vytvoření 23.04.2026 03:26:48 MEZ

## SAIL-M12GM12G-3-0.9U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E307231                |

## Rozměry a hmotnosti

|        |        |                |         |
|--------|--------|----------------|---------|
| Průměr | 3.8 mm | Čistá hmotnost | 43.12 g |
|--------|--------|----------------|---------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                  |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                    |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd555fbf5cb55 |

## Technické specifikace kabelu

|   |   |                                      |                       |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Délka kabelu                            | 0.9 m   | Barva opláštění                      | černá                 |
| Odolnost vůči olejům                    | Yes   | Vhodné pro nosiče kabelů             | Ano                   |
| Průřez jádra                            | 0.34 mm <sup>2</sup>  | Stíněný                              | Ne                    |
| Halogen                                 | Ne  | Izolace                              | PP                    |
| Zrychlení                               | 5 m/s <sup>2</sup>  | Poloměr ohybu, min., pohyblivý       | 10 x průměr kabelu    |
| Poloměr ohybu, min., stacionární        | 5 *průměr   | Cykly ohybu                          | 12 mil.               |
| Odolnost proti šíření ohně              | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, v souladu s IEC 60332-2-2 | Rychlost                             | 3.33 m/s              |
| Materiál pláště                         | PUR   | Konfigurovatelná délka kabelu        | Ano                   |
| Bez LABS                                | Ano   | Hydrolyza a odolnost proti mikrobům  | Ano                   |
| Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V)   | Žíla v souladu se stylem UL AWM      | 10493 (80 °C / 300 V) |
| Zesítně vyzařování                      | Ne  | Odolnost vůči jiskrákům ze sváření   | Ne                    |
| Barevné kódování                        | hnědá, modrá, černá   | Odolnost proti zkrutu                | 180 °/m               |
| Teplotní rozpětí, stacionární           | -50...80 °C   | Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne                    |
| Cykly ohybu v krutu                     | > 5 Mio.  | Teplotní rozpětí, pohyblivé          | -25...60 °C           |
| Délka krutu                             | 1 m   | Materiál pláště hygroskopický        | Ano                   |
| Počet pólů                              | 3   | Vnější průměr                        | 3.8 mm ± 0.15 mm      |

## Všeobecné technické údaje

|                     |                            |   |   |
|---------------------|----------------------------|---|---|
| Kódování            | A-kódování                 | Připojovací závit                               | M12 / M12                                   |
| Povrch kontaktu     | Pozlacené                  | LED   | Ne  |
| Verze               | pin, rovný - patice, rovná | Hlavní materiál krytu                           | PUR   |
| Odpor izolace       | 108 Ω                      | Jmenovité napětí                                | 250 V                                       |
| Jmenovitý proud     | 4 A                        | Stupeň krytí                                    | IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované, IP69 |
| Cykly zapojování    | ≥ 100                      | Závažnost znečištění                            | 3   |
| propojeno můstkem   | Ne                         | Materiál kroužku se závitem                     | Tlakově litý zinek                          |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C               | Odolnost proti otřesům a vibracím podle Oddíl B |   |
| Utahovací moment    | M12: 0,8 - 1,2 Nm          |   |   |

## Technické údaje

### Elektrické vlastnosti

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Odpor izolace | 108 Ω | Jmenovité napětí | 250 V |
|---------------|-------|------------------|-------|

### Obecné standardy

|                     |                 |                      |         |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 | Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|

### Standardy

|                     |                 |   |  |
|---------------------|-----------------|---|--|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 | Odolnost proti otřesům a vibracím podle Oddíl B |  |
|---------------------|-----------------|---|--|

### Konektor, pravý

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Zástrčka vpravo | M12, A-kódování, IP69,<br>Kontakt samice, přímý,<br>Plast, nestíněné |  |  |
|-----------------|--|--|--|

### Konektor, vlevo

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP69,<br>Kontakt samec, přímý,<br>Plast, nestíněné |  |  |
|----------------|---|--|--|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



Male, straight

**Rozměrový výkres**



Straight socket

**Schéma pólů**



4  
Male

**Schéma pólů**



4  
Socket

## Nákresy

### Schéma připojení



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12GM12G-3-0.9U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | KT 8                       | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |  |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |  |

### Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | AM 12                      | Verze                                    |  |
| Číslo      | <a href="#">9030060000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |  |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |  |

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci  
 Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

## SAIL-M12GM12G-3-0.9U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ        | SCREWTY-M12-DM             | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1900001000</a> | Verze | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |
| Typ        | SAI-SCREWTY BOX            | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1939180000</a> | Verze | Bolting tool                           |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |                            |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Typ        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Verze |                            |
| Číslo      | <a href="#">9203110000</a> | Verze | Stripping and cutting tool |
| objednávky |                            |       |                            |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |       |                            |
| Množství   | 1 ST                       |       |                            |

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| Množství   | 320 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 18 MC NE GE           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Žlutá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |  |
| Množství   | 320 ST                     |  |