

LSP 4L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólová zkoušečka napětí, typ 1153
Číslo objednávky	9205050000
Typ	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-02-21T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1.8898 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1.4567 inch
Šířka	231 mm	Šířka (v palcích)	9.0945 inch
Čistá hmotnost	173.5 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Technické údaje

Popis výrobku

Dvoupólový tester napětí
a propojení s napětím až
690 V

Měřicí a testovací zařízení

Kategorie rozsahu měření	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC
Jmenovité napětí, min.	12 V AC/DC	Rozsah měření AC napětí	12-690 V
Rozsah měření DC napětí	690 V	Provozní teplota, max.	45 °C
Provozní teplota, min.	-15 °C	Frekvenční rozsah, max.	500 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Displej	digitální
Stupeň krytí	IP65	Zkouška propojení	Ano
Špičkový napěťový odpor	8 kV	Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		