


**KSKM 2/32 GZ 1X1/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Pojistkové svorkovnice a komponentní svorkovnice umožňují integraci ochranných a funkčních prvků přímo do svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahují vestavěné držáky pojistek, které spolehlivě chrání elektrické obvody před přetížením – ideální pro řídicí a distribuční systémy. Komponentní svorkovnice umožňují integraci elektronických součástí, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody, přímo do kabeláže. To umožňuje prostorově úspornou a přehlednou implementaci spínacích funkcí a oddělení signálů. Oba typy svorkovnic zajišťují vyšší bezpečnost, snadnou údržbu a kompaktní, funkčně orientovanou instalaci.

**Všeobecné objednací údaje**

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm <sup>2</sup> , 13 A, 440 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 32 |
| Číslo objednávky     | <a href="#">9509580000</a>                                                                                                      |
| Typ                  | KSKM 2/32 GZ 1X1/4                                                                                                              |
| GTIN (EAN)           | 4008190456832                                                                                                                   |
| Množství             | 20 items                                                                                                                        |
| Stav objednávky      | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                                 |
| K dispozici do       | 2026-05-30T00:00:00+02:00                                                                                                       |
| Alternativní výrobek | <a href="#">SAKS 3 Z/6.3X26</a>                                                                                                 |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 63 mm   | Hloubka (v palcích) | 2.4803 inch |
| Výška          | 69 mm   | Výška (v palcích)   | 2.7165 inch |
| Šířka          | 13 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.5118 inch |
| Čistá hmotnost | 38.06 g |                     |             |

### Teploty

|                               |                |                               |               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Specifikace systému

|                               |                                                                  |                          |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Verze                         | Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska      | Ano   |
| Počet potenciálů              | 1                                                                | Počet úrovní             | 1     |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2                                                                | Úrovně propojené interně | Ne    |
| PE připojení                  | Ne                                                               | Nosná lišta              | TS 32 |

### Údaje materiálu

|                   |              |                              |       |
|-------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Základní materiál | Wemid        | Izolační materiál            | Wemid |
| Barevný           | Tmavě béžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |

### Další technická data

|                   |              |                                       |    |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany   | pravá        | Počet podobných svorek                | 1  |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže       | Příchytka    |                                       |    |

### Data hodnocení

|                                   |         |                                                |               |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                  | 10 mm²  | Jmenovité napětí                               | 440 V         |
| Jmenovité DC napětí               | 440 V   | Jmenovitý proud                                | 13 A          |
| Proud při maximu vodičů           | 13 A    | Standardy                                      | IEC 60947-7-3 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0.56 mΩ | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.82 W        |

## Technické údaje

### UL data hodnocení

|                                            |        |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 8 AWG  | Velikost proudu C (UR)                     | 10 A   |
| Velikost napětí C (UR)                     | 600 V  | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 8 AWG  |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 22 AWG |                                            |        |

### Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                                                                        |                      |                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1                                              | B6                   | Průřez propojení AWG, max.                   | AWG 8              |
| Směr připojení                                                         | na straně            | Utahovací moment, max.                       | 2.4 Nm             |
| Utahovací moment, min.                                                 | 1.2 Nm               | Délka odizolování                            | 12 mm              |
| Typ připojení 2                                                        | Šroubové připojení   | Typ připojení                                | Šroubové připojení |
| Počet připojení                                                        | 2                    | Upínací rozsah, max.                         | 16 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, min.                                                   | 0.13 mm <sup>2</sup> | Svěrný šroub                                 | M 4                |
| Velikost nože                                                          | 1,0 x 5,5 mm         | Průřez propojení AWG, min.                   | AWG 22             |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 10 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, splétané, max.      | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.   | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                                              |                    |

### Všeobecně

|                            |        |                   |               |
|----------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 8  | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 22 | Standardy         | IEC 60947-7-3 |
| Nosná lišta                | TS 32  |                   |               |

### Důležitá poznámka

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informace o produktu | Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Příslušenství

### Pojistka



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | VH 25.4/6.3/4.3            | Verze      |
| Číslo      | <a href="#">0446200000</a> | Dummy fuse |
| objednávky |                            |            |
| GTIN (EAN) | 4008190519759              |            |
| Množství   | 10 ST                      |            |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              |                                                           |
| Množství   | 200 ST                     |                                                           |

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">0383560000</a> | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                           |
| Množství   | 50 ST                      |                                                           |

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | EWK 1                      | Verze                                                   |
| Číslo      | <a href="#">0206160000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                                         |
| Množství   | 50 ST                      |                                                         |

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC SDR           | Verze                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                    |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              |                                                             |
| Množství   | 180 ST                     |                                                             |

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Verze                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              |                                                             |
| Množství   | 900 ST                     |                                                             |

### Příslušenství

#### Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WTW EN                     | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1058800000</a> | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                    |

#### Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDS 1.0X5.5X150            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008350000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

#### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## KSKM 2/32 GZ 1X1/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | EWK 1 ALT                  | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">0495160000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-2, Polyamid 66, Šířka: 8 mm, 100 °C        |
| objednávky |                            |                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | EWK 2                      | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">0199360000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C             |
| objednávky |                            |                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | WEW 32/1                   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1067600000</a> | Bočnice, Tmavě béžová, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Šířka: 12 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190099657              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

### Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 2.3/4                   | Verze                                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">0249600000</a> | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 4 mm², Počet připojení: 1, Počet pólů: 4, Šířka: 6.5 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190022785              |                                                                                                             |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                             |



## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              |                                                           |
| Množství   | 200 ST                     |                                                           |

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## KSKM 2/32 GZ 1X1/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejvyšší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN       | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">0514400000</a> | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, |
| objednávky |                            | Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm                        |
| GTIN (EAN) | 4008190086152              |                                                                     |
| Množství   | 20 M                       |                                                                     |

### Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | AP KSKM                    | Verze                                           |
| Číslo      | <a href="#">9509630000</a> | SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž |
| objednávky |                            |                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190456771              |                                                 |
| Množství   | 20 ST                      |                                                 |

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              |                                                           |
| Množství   | 800 ST                     |                                                           |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC SDR             | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              |                                                           |
| Množství   | 160 ST                     |                                                           |

## Příslušenství

### Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              |                                                           |
| Množství   | 800 ST                     |                                                           |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              |                                                           |
| Množství   | 160 ST                     |                                                           |

## Příslušenství

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                       |
| Množství   | 500 ST                     |                                                       |

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |

**Příslušenství****DEK 5/6****WS/ DEK**

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

**Všeobecné objednávací údaje**

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                       |
| Množství   | 600 ST                     |                                                       |