STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Abbildung ähnlich

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Steckbuchse	
BestNr.	0280600000	
Art	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5	
GTIN (EAN)	4008190023188	
VPE	50 ST	



STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Konform		
te		
12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
1.1 g	Tiele (men)	0.4724 111011
05.00 55.00		F 00 40 00
-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Konform mit Ausnahme		
6c		
Lead 7439-92-1		
dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea		
Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
5 mm	Stecktiefe	7 mm
für Tragschienen		
rai magaamanan		
Kupfer - Zink	Oberfläche	verzinkt
grau		
geschraubt	Finbauhinweis	Direktmontage
Nein		2
		EC002848
		EC002848
ECUUZ848		27-14-11-92
27 14 11 02		
27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90
	te 12 mm 1.1 g -25 °C55 °C Konform mit Ausnahme 6c Lead 7439-92-1 dce63e23-eea1-4eaa-90 Direktmontage 5 mm Kupfer - Zink grau geschraubt	12 mm

Erstellungs-Datum 06.11.2025 03:35:43 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen