


**NSCH 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen), natur, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer
Best.-Nr.	<a href="#">028020000</a>
Art	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
VPE	10 M

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	1000 mm	Breite (inch)	39.37 inch
Nettogewicht	198.26 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Oberfläche unbehandelt

### Bemessungsdaten

Nennstrom 24 A

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (IECEX) IECXULD13.0005U Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm<sup>2</sup>

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss

### Maße

Versatz TS 35 39 mm

### Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer Oberfläche unbehandelt  
 Farbe natur

### weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

### Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
 ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92

Erstellungs-Datum 20.01.2026 05:28:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

**Technische Daten**

ECLASS 15.0

27-14-11-92