

**VP 13,5-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	VPMS (Verschlusschraube Messing), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 13,5, 6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">0294900000</a>
Art	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008 190053383
VPE	100 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Bestellbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">VP 13,5-K54</a>

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0.3543 inch
Länge	9 mm	Länge (inch)	0.3543 inch
Durchmesser	24 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	5 mm	Nettogewicht	8.58 g

#### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...100 °C
--------------------	-----------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

#### Allgemeine Angaben

Kopfdurchmesser	24.00 mm	O-Ring	NBR
Silikone	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Schutzart	IP68 - 5 bar (30 min.)	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt	Dichtring Durchmesser	20.40 mm
Dichtung	NBR	Gewinde (außen)	PG 13,5
Gewindelänge	6 mm		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Zeichnungen

