

## **CLI R 1-3 VI/WS 7**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Montagedorn	
BestNr.	<u>0572901523</u>	
Art	CLI R 1-3 VI/WS 7	
GTIN (EAN)	4032248456734	
VPE	10 ST	



## **CLI R 1-3 VI/WS 7**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen				
POLIC	V (			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte	)			
	_	T. 6 (1.1.)	0.4000: 1	
Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0.1968 inch	
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch	
Breite	4.2 mm	Breite (inch)	0.1654 inch	
Nettogewicht	2.02 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Materialfarbe nach Widerstandskode	7	Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	
Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruckverfahren	heiß geprägt	
Ausführuna	MultiPack	Breite	4.2 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	violett	
Halogene	Ja	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium	
Aufdruck-Farbe	weiß	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	
empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	Anzahl je Dorn	25	
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	Aufdruck	7	
Leiter- und Kabelmarkierer				
Hologopo	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm²	
Halogene Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.  Leiteraußendurchmesser, max.	5 mm	
Leiteranschlussquerschlitt, min.	2.5 mm	Leiteraußendurchmesser	2.5 - 5 mm	
Leiterausendurchmesser, min. Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	Lotterauberiuurollillessei	2.J - J IIIII	
· .	1.0 * 4 HIIII*			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
FOLACO 44 O				
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-02

## **Datenblatt**

## **CLI R 1-3 VI/WS 7**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

