### CLI O 30-3 GE/SW P MP




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Abbildung ähnlich

CLI O-Leitermarkierer werden auf bereits angeschlossenen Leitungen montiert und eignen sich ideal zum Nachrüsten von bestehenden Anlagen. Leiterquerschnitte von 0,4mm² bis maximal 4,0mm² lassen sich problemlos mit drei verschiedenen Größen kennzeichnen. Form und Design gewährleisten einen sicheren Langzeitsitz der individuell kombinierbaren Markierer. Vorteile:

- Offene Markierer für bereits angeschlossene Leitungen
- Markiererform mit Drehschutz für sichere Kombinationsmarkierung
- Perfekt für alle nachträglichen Markierarbeiten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Zeitersparnis durch schnelle Clip-Montage

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gelb
BestNr.	<u>0648201667</u>
Art	CLI O 30-3 GE/SW P MP
GTIN (EAN)	4008190042486
VPE	200 ST



## CLI O 30-3 GE/SW P MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewichte					
Tiefe	6 mm	Tiofo /inch)	0.2362 inch		
Tiefe Höhe		Tiefe (inch)	0.2362 inch 0.1181 inch		
Breite	3 mm 6 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch 0.2362 inch		
Nettogewicht	0.06 g	Breite (inch)	0.2362 Inch		
<u> </u>	0.00 g				
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew.				
	Rollio Ovi To upor O, i Gew.	,,			
Allgemeine Angaben					
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Orientierung des Aufdrucks	waagerecht		
Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruckverfahren	heiß geprägt		
Ausführung	MultiPack	Breite	6 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	gelb		
Halogene	Ja	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß		
	Prozess, Maschinenbau	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C		
empfohlene Industrien					
•	Р				
empfohlene Industrien Aufdruck Leiter- und Kabelmarkierer	P				
Aufdruck  Leiter- und Kabelmarkierer	Ja	Leiteranschlussquerschnitt. max.	4 mm²		
Aufdruck		Leiteranschlussquerschnitt, max. Leiteraußendurchmesser, max.	4 mm² 5 mm		
Aufdruck  Leiter- und Kabelmarkierer  Halogene	Ja	- ·			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-02

## CLI O 30-3 GE/SW P MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen



Abbildung ähnlich