

CLI R 1-3 GE/SW J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Abbildung ähnlich

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | CableLine, Montagedorn |
| Best.-Nr. | 0572901656 |
| Art | CLI R 1-3 GE/SW J |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0.1968 inch |
| Höhe | 3 mm | Höhe (inch) | 0.1181 inch |
| Breite | 4.2 mm | Breite (inch) | 0.1654 inch |
| Nettogewicht | 2.11 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | Orientierung des Aufdrucks | waagrecht |
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
| Ausführung | MultiPack | Breite | 4.2 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C | Farbe | gelb |
| Halogene | Ja | Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß |
| empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau | Anzahl je Dorn | 25 |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C | Aufdruck | J |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 2.5 mm | Leiteraußendurchmesser | 2.5 - 5 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 1.5 - 4 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |