


**SAK 35N/35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Das Durchführen von Energie, Signalen und Daten ist die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im Schaltschrankbau. Die maßgeblichen Merkmale sind dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Aufbau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihenklemmen können ein oder mehrere Leiter zusammengeführt und/oder angeschlossen werden. Sie können eine oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem gleichen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0608260000</a>                                                                        |
| Art        | SAK 35N/35                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190157470                                                                                     |
| VPE        | 20 ST                                                                                             |

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 60 mm   | Tiefe (inch)  | 2.3622 inch |
| Höhe         | 58 mm   | Höhe (inch)   | 2.2835 inch |
| Breite       | 16 mm   | Breite (inch) | 0.6299 inch |
| Nettogewicht | 52.85 g |               |             |

## Temperaturen

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeines

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2         | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 12 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

## Bemessungsdaten

|                                          |                    |                        |               |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 35 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 800 V         |
| Bemessungsspannung DC                    | 800 V              | Nennstrom              | 125 A         |
| Strom bei max. Leiter                    | 150 A              | Normen                 | IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0.26 mΩ            | Bemessungsstoßspannung | 8 kV          |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 4.00 W             | Verschmutzungsgrad     | 3             |

## Bemessungsdaten nach CSA

|                             |        |                      |                |
|-----------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 2 AWG  | Spannung Gr C (CSA)  | 600 V          |
| Strom Gr C (CSA)            | 120 A  | Zertifikat-Nr. (CSA) | 154685-1501714 |
| Leiterquerschnitt min (CSA) | 12 AWG |                      |                |

## Bemessungsdaten nach UL

|                                   |        |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (UR) | 2 AWG  | Strom Gr C (UR)                   | 100 A  |
| Spannung Gr C (UR)                | 600 V  | Leitergr. Factory wiring min (UR) | 12 AWG |
| Zertifikat-Nr. (UR)               | E60693 | Leitergr. Field wiring min (UR)   | 12 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (UR)   | 2 AWG  |                                   |        |

**Technische Daten**
**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                                  | B8                  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                    | AWG 2               |
| Anschlussrichtung                                                                       | seitlich            | Anzugsdrehmoment, max.                                                                  | 5 Nm                |
| Anzugsdrehmoment, min.                                                                  | 4 Nm                | Abisolierlänge                                                                          | 18 mm               |
| Anschlussart                                                                            | Schraubanschluss    | Anzahl Anschlüsse                                                                       | 2                   |
| Klemmbereich, max.                                                                      | 50 mm <sup>2</sup>  | Klemmbereich, min.                                                                      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmschraube                                                                           | M 6                 | Klingenmaß                                                                              | 6,5 x 1,2 mm        |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                    | AWG 12              | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig<br>AEH mit Kunststoffkragen DIN<br>46228/4, max. | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig<br>AEH mit Kunststoffkragen DIN<br>46228/4, min. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig<br>mit AEH DIN 46228/1, max.                     | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig<br>mit AEH DIN 46228/1, min.                     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig,<br>max.                                         | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig,<br>min.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 50 mm <sup>2</sup><br>max.                      |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 2.5 mm <sup>2</sup><br>min.                     |                     | Zwillings-Aderendhülse, max.                                                            | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Zwillings-Aderendhülse, min.                                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig,<br>max.                                          | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig,<br>min.                                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig, 2.5 mm <sup>2</sup><br>min.                   |                     |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|                                                                                                     |                    |                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig<br>mit Aderendhülse DIN 46228/1,<br>weiterer Anschluss, max. | 35 mm <sup>2</sup> | Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|

**Systemkennwerte**

|                                  |                                                                            |                                 |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | Schraubanschluss,<br>für schraubbare<br>Querverbindung, einseitig<br>offen | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                                                          | Anzahl der Etagen               | 1    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                                                                          | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    |
| Etagen intern gebrückt           | Nein                                                                       | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35                                                                      | N-Funktion                      | Nein |
| PE-Funktion                      | Nein                                                                       | PEN-Funktion                    | Nein |

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |            |
|--------------------------------|-------|-------|------------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | beige/gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |            |

**weitere technische Daten**

|                               |        |                         |          |
|-------------------------------|--------|-------------------------|----------|
| Offene Seiten                 | rechts | Anzahl gleicher Klemmen | 1        |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein   | Montageart              | geklemmt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## Zubehör

### Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | QL 2 SAK35                 | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0123600000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 99 A, Polzahl: 2, Raster |
| GTIN (EAN) | 4008190092566              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 27.8 mm                    |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                     |
| Art        | QL 3 SAK35                 | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0123700000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 99 A, Polzahl: 3, Raster |
| GTIN (EAN) | 4008190182526              | in mm (P): 18.00, Isoliert: Nein, Breite: 45.8 mm                   |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                     |

### Trennstecker



Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unseren standard Trennern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art        | QL 4 SAK35                 | Ausführung                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0123800000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 99 A, Polzahl: 4, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4008190165390              | in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 63.8 mm                     |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                      |
| Art        | QL 10 SAK35                | Ausführung                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0338600000</a> | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 99 A, Polzahl: 10, Raster |
| GTIN (EAN) | 4008190106133              | in mm (P): 18.00, Isoliert: Nein, Breite: 171.4 mm                   |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                      |

## Zubehör

### Abschlussplatten und Trennplatten



Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | AP SAK35/TW SAK16          | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0303660000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, beige, Höhe: 58 mm, Breite: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190110765              | V-2, PA 66, rastbar: Ja                                          |
| VPE        | 10 ST                      |                                                                  |
| Art        | AP SAK35/TW SAK16 BL       | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0303680000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 58 mm, Breite: 1.5 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190025199              | V-2, PA 66, rastbar: Ja                                          |
| VPE        | 10 ST                      |                                                                  |
| Art        | TW SAK35                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0304360000</a> | Trennwand (Klemmen), beige, Höhe: 74 mm, Breite: 1.5 mm, V-2, PA |
| GTIN (EAN) | 4008190038885              | 66                                                               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                  |

### Prüfadapter und Prüfbuchsen



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | PS 4 F.STB 4               | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0299600000</a> | Testadapter (Klemmen), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                              |
| VPE        | 20 ST                      |                              |
| Art        | STB 16/D7/4/M4 SAK35       | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0140200000</a> | SAK-Reihe, Steckbuchse       |
| GTIN (EAN) | 4008190134884              |                              |
| VPE        | 50 ST                      |                              |

## Zubehör

### Querverbindungen




Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | VH 17/8.2/5.2              | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0267000000</a> | Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190146986              | Tiefe: 17 mm, Polzahl: 1, Cu Zn                                   |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                   |

### Schienenhalter




Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | BFSC M4X30                 | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0267100000</a> | Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190187897              | Breite: 7 mm, Höhe: 30 mm                                    |
| VPE        | 50 ST                      |                                                              |
| Art        | SS M4 D 128-A 4            | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0136400000</a> | Sicherungsscheibe, Kupfer                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                                                              |
| VPE        | 100 ST                     |                                                              |

### Warnabdeckung




Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | AD 3 SAK35                 | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0273400000</a> | Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 36 mm, Breite: 48 mm, Tiefe: |
| GTIN (EAN) | 4008190106027              | 1 mm, V-2                                                       |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                 |
| Art        | AD 4 SAK35                 | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0178700000</a> | Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 37 mm, Breite: 71.6 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4008190056414              | Tiefe: 1 mm, V-2                                                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                 |

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art        | BFSC M4X32 PA/NA           | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0129100000</a> | Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Polyamid 66, Tiefe: 7 |
| GTIN (EAN) | 4008190020842              | mm, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm                                  |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                |
| Art        | BFSC M4X35                 | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0298900000</a> | Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190090487              | Breite: 7 mm, Höhe: 35 mm                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                |

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |                                                              |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



## Zubehör

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |                                                              |

## Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/8 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 800 ST                     |                                                              |

## Zubehör

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/8 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 160 ST                     |                                                              |

### Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 800 ST                     |                                                              |

## Zubehör

## Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 160 ST                     |                                                              |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialeseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/8 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                         |
| VPE        | 500 ST                     |                                                         |

## Zubehör

### Bezeichnungsträger



Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                         |
| VPE        | 600 ST                     |                                                         |