

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1009650000
Art	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	VG 36-MS68

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Länge	39 mm	Länge (inch)	1.5354 inch
Nettogewicht	132.7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	33 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	24 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	47 mm
Schlüsselweite 2	50 mm	Schutzart	IP54
Verschraubung	PG	Werkstoff	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	NBR	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	24 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	27 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	30 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	33 mm	Gewinde (außen)	PG 36
Gewindelänge	9 mm	Drehmoment Hutmutter, max.	6.70 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	10.00 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10.00 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	6.70 Nm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-MS54 ZR 24-33**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Messing-Kontermuttern, vernickelt**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SKMU PG36-MS	Ausführung
Best.-Nr.	1719220000	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Messing, vernickelt
VPE	50 ST	

Flachdichtung Neopren – GWDR NP

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	GWDR PG36-NP	Ausführung
Best.-Nr.	1719610000	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
VPE	20 ST	

Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	GWDR PG36-PO	Ausführung
Best.-Nr.	1719510000	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352776	Polyethylen
VPE	50 ST	