

SCT-C 7.9/520**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Vollbeschichtete Edelstahl Kabelbinder
- Sichere Kugelverschluss technik für schnelle und einfache Installation
- Kann per Hand oder einem Werkzeug befestigt werden
- Diese Kabelbinder werden für spezielle Applikationen, wie den Einsatz bei Salzsprühnebel, extremen Temperaturen oder bei Korrosionsgefahr empfohlen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 7.9 x 520 mm, Edelstahl, Polyester beschichtet, 1112 N
Best.-Nr.	1015330000
Art	SCT-C 7.9/520
GTIN (EAN)	4032248724307
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E524836

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.26 mm	Tiefe (inch)	0.0102 inch
Höhe	520 mm	Höhe (inch)	20.4724 inch
Breite	7.9 mm	Breite (inch)	0.311 inch
Nettogewicht	10.04 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-80... 150 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	165 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Installationsmaterial

UV-beständig	Ja	Wieder zu öffnen	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	150 mm	Werkstoff	Edelstahl, Polyester beschichtet
Zugfestigkeit	1112 N	Bündeldurchmesser, max.	150 mm
Zugfestigkeit (Pound-force)	250 lbf	Bündeldurchmesser, min.	20 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Zeichnungen

Zeichnung

