

**THM MT30X 17/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | THM, Gerätemarkierer, 8 x 17 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1027620000</a>            |
| Art        | THM MT30X 17/8 GE                     |
| GTIN (EAN) | 4032248754236                         |
| VPE        | 1 ST                                  |

## THM MT30X 17/8 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.08 mm | Tiefe (inch)  | 0.0031 inch |
| Höhe         | 8 mm    | Höhe (inch)   | 0.315 inch  |
| Breite       | 17 mm   | Breite (inch) | 0.6693 inch |
| Nettogewicht | 300 g   |               |             |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Angaben

|                                |                                                                    |                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kleber                         | Acrylat                                                            |                |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer                                                     |                |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei                                         |                |
| Breite                         | 17 mm                                                              |                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                                |                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C                                                             |                |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                                             |                |
| Farbe                          | gelb                                                               |                |
| Halogene                       | Nein                                                               |                |
| Werkstoff                      | Polyester                                                          |                |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne                                                               |                |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                                                         | Etikettenrolle |
| kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Label reel = Device markers                                      |                |
| Einsatztemperaturbereich       | -40... 150 °C                                                      |                |
| Anzahl je Rolle                | 10000                                                              |                |

## Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Zeichnungen

