

## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Doppelstock-Stiftleiste SCDV für den Wellenlötprozess.

- Einsatz von zwei Schnittstellen auf der gleichen Grundfläche und in einem Arbeitsgang.
- Abgangsrichtung: 90° (liegend)
- Anschlüsse in zwei versetzten Ebenen für einen freien Zugang zu jeder Reihe.
- Platz für Beschriftungen und Kodierung.
- Verpackung im Karton.

Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und Kodierung.

### Allgemeine Bestelldaten

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box |
| Best.-Nr.                    | <a href="#">1032710000</a>                                                                                                                       |
| Art                          | SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)                   | 4032248771974                                                                                                                                    |
| VPE                          | 20 ST                                                                                                                                            |
| Produkt-Kennzahlen           | IEC: 320 V / 17.5 A<br>UL: 300 V / 11 A                                                                                                          |
| Verpackung                   | Box                                                                                                                                              |
| Lieferstatus                 | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                                                                                               |
| Datum der letzten Bestellung | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                        |
| Erstellungs-Datum            | 08.04.2026 11:28:06 MEZ                                                                                                                          |

## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe                | 21.9 mm     | Tiefe (inch) | 0.8622 inch |
| Höhe                 | 25.9 mm     | Höhe (inch)  | 1.0197 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 22.7 mm     | Breite       | 63.73 mm    |
| Breite (inch)        | 2.5091 inch | Nettogewicht | 15.04 g     |

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | bf6d7a85-f544-4ef5-9f0d-e42877c7f5e6 |

## Systemkennwerte

|                                          |                                         |  |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilie                           | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81      |  |                                                                             |
| Anschlussart                             | Platinenanschluss                       |  |                                                                             |
| Montage auf der Leiterplatte             | THT-Lötanschluss                        |  |                                                                             |
| Raster in mm (P)                         | 3.81 mm                                 |  |                                                                             |
| Raster in Zoll (P)                       | 0.150 "                                 |  |                                                                             |
| Abgangswinkel                            | 90°                                     |  |                                                                             |
| Polzahl                                  | 28                                      |  |                                                                             |
| Anzahl Lötstifte pro Pol                 | 1                                       |  |                                                                             |
| Lötstiftlänge (l)                        | 3.2 mm                                  |  |                                                                             |
| Lötstiftlänge-Toleranz                   | +0,02 / -0.2 mm                         |  |                                                                             |
| Lötstift-Abmessungen                     | d = 1,0 mm, oktagon                     |  |                                                                             |
| Lötstift-Abmessungen=d Toleranz          | 0 / -0,03 mm                            |  |                                                                             |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)          | 1.2 mm                                  |  |                                                                             |
| Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm                                |  |                                                                             |
| L1 in mm                                 | 49.53 mm                                |  |                                                                             |
| L1 in Zoll                               | 1.950 "                                 |  |                                                                             |
| Anzahl Reihen                            | 2                                       |  |                                                                             |
| Polreihenanzahl                          | 2                                       |  |                                                                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106     | fingers. ungest./ handrückens. gesteckt |  |                                                                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470       | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt        |  |                                                                             |
| Durchgangswiderstand                     | ≤5 mΩ                                   |  |                                                                             |
| Kodierbar                                | Ja                                      |  |                                                                             |
| Steckkraft/Pol, max.                     | 7.5 N                                   |  |                                                                             |
| Ziehkraft/Pol, max.                      | 5.5 N                                   |  |                                                                             |
| Anzugsdrehmoment                         | Drehmoment Typ                          |  | Befestigungsschraube, Leiterplatte                                          |
|                                          | Nutzungsinformationen                   |  | Anzugsdrehmoment                                                            |
|                                          |                                         |  | min. 0.1 Nm<br>max. 0.15 Nm                                                 |
|                                          |                                         |  | Empfohlene Schraube Bestellnummer<br><a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |

## Werkstoffdaten

|                       |          |                    |        |
|-----------------------|----------|--------------------|--------|
| Isolierstoff          | PA GF    | Farbe              | orange |
| Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 | Isolierstoffgruppe | II     |

Erstellungs-Datum 08.04.2026 11:28:06 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Technische Daten

|                                 |          |                                 |        |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 550    | Moisture Level (MSL)            |        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      | Kontaktmaterial                 | Cu-leg |
| Kontaktoberfläche               | verzinkt | Lagertemperatur, min.           | -40 °C |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C    | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C |
| Betriebstemperatur, max.        | 120 °C   | Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
| Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C   |                                 |        |

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 17.5 A          |
| Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 17 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 320 V           |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 160 V           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 2.5 kV                 | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2.5 kV          |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2.5 kV                 | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 76 A |

### Nennenden nach CSA

|                                  |       |                                  |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V | Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
| Nennstrom (Use group B / CSA)    | 11 A  | Nennstrom (Use group D / CSA)    | 10 A  |

### Nennenden nach UL 1059

|                                      |       |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 11 A  | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A  |

### Verpackungen

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Verpackung | Box       | VPE Länge | 275.00 mm |
| VPE Breite | 136.00 mm | VPE Höhe  | 28.00 mm  |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

### Klassifikationen

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002637 | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |

## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

ECLASS 15.0

27-46-02-01


## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Produktbild



### Maßbild



## SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Kodierelemente



Verbindet nur, was auch zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen Stelle. Kodierungselemente und Verriegelungsvorrichtungen weisen Verbindungselemente während des Herstellungsprozesses und des Betriebs eindeutig zu. Die Kodier- und Verdrehselemente werden vor der Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung eingeschoben. Die Alternative bei Weidmüller: Einfach online im Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig verkodiert erhalten. Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich. Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine Fehlbedienung durch den Nutzer.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | SC-SMT 3.81 KO GY BX       | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1968900000</a> | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, grau, Polzahl: 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248772865              |                                                                       |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                       |