


**WAP 2.5-10 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Abschlussplatte für Klemmen, orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.	<a href="#">1050060000</a>
Art	WAP 2.5-10 OR
GTIN (EAN)	4008190406769
VPE	50 ST

**WAP 2.5-10 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	33.5 mm	Tiefe (inch)	1.3189 inch
Höhe	56 mm	Höhe (inch)	2.2047 inch
Breite	1.5 mm	Breite (inch)	0.0591 inch
Nettogewicht	2.57 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-60 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0,023 kg CO2 eq.

**Allgemeines**

Einbauhinweis Direktmontage

**Maße**

Versatz TS 35 66 mm

**Systemkennwerte**

Ausführung Abschlussplatte

**Werkstoffdaten**

Werkstoff Wemid Farbe orange  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

**weitere technische Daten**

rastbar Nein Einbauhinweis Direktmontage

**Klassifikationen**

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886  
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01  
ECLASS 15.0 27-25-03-01