


WHP 2.5-35N/10X3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 65.5 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid |
| Best.-Nr. | 1050200000 |
| Art | WHP 2.5-35N/10X3 |
| GTIN (EAN) | 4008190139636 |
| VPE | 20 ST |

WHP 2.5-35N/10X3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 46.5 mm | Tiefe (inch) | 1.8307 inch |
| Höhe | 65.5 mm | Höhe (inch) | 2.5787 inch |
| Breite | 2 mm | Breite (inch) | 0.0787 inch |
| Nettogewicht | 3.88 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -50 °C...75 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------|
| Einbauhinweis | Durchführung | Tragschiene | TS 35 |
|---------------|--------------|-------------|-------|

Maße

| | |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 32 mm |
|---------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|-------|
| Ausführung | Abschluss- und Zwischenplatte | Tragschiene | TS 35 |
|------------|-------------------------------|-------------|-------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|---------|----|---------------|--------------|
| rastbar | Ja | Einbauhinweis | Durchführung |
|---------|----|---------------|--------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |