

WZAF 120



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Der Zusatzanschluss ermöglicht einen gesonderten Spannungsabgriff. Dieser kann z. B. für die Notstromversorgung vor dem Hauptschalter oder aber auch einfach nur als zusätzlicher Anschluss innerhalb der Applikation eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zusatzanschluss (Klemmen)
BestNr.	<u>1066300000</u>
Art	WZAF 120
GTIN (EAN)	4008190024642
VPE	10 ST



WZAF 120



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch	
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch	
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch	
Nettogewicht	8.15 g	Breite (men)	1.000 men	
Temperaturen	J		1	
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Umweltanforderungen	20 000 0	orngobungsternperatur	0 040 0	
Oniweitamorderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Durchführung,			
	Direktmontage			
Bemessungsdaten	,			
Nennstrom	32 A			
Maße				
Raster in mm (P)	27.00 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	Zusatzanschluss			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau	
weitere technische Daten			,	
Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-25-03-08	
ECLASS 15.0	27-25-03-08			

Erstellungs-Datum 31.10.2025 03:56:15 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen