

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die neuen seewasserbeständigen und höchst schlagfesten RockStar®-Gehäuse in IP68 und IP69K sind für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen entwickelt und für die hohen Vibrationsanforderungen nach der DIN EN 61373 Kat 2 (Drehgestell) ausgelegt worden. Damit eignet sich diese Gehäusefamilie hervorragend für den störungs- und wartungsfreien Betrieb von schweren Steckverbindern in der Transport- und Verkehrstechnik sowie in der Energietechnik und in Anwendungen mit extremen Anforderungen. Darüber hinaus wurden während der Entwicklung Maßnahmen getroffen, um die Gehäuse höchst EMV-fest auszuliegen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP66, IP68, IP69, im gestecktem Zustand, Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabelingänge: M 32 |
| Best.-Nr. | 1081210000 |
| Art | HDC IP68 06B SS 1M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248877171 |
| VPE | 1 ST |

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Tiefe | 156 mm | Tiefe (inch) | 6.1417 inch |
| Höhe | 101 mm | Höhe (inch) | 3.9764 inch |
| Breite | 80 mm | Breite (inch) | 3.1496 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 60 mm | Befestigungsmaß Breite | 127 mm |
| Nettogewicht | 865 g | | |

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% | |
| Chemische Beständigkeit | Substanz | Aceton |
| | Chemische Beständigkeit | Beständig |
| | Substanz | Dieselöl |
| | Chemische Beständigkeit | Unbeständig |
| | Substanz | Ethylalkohol |
| | Chemische Beständigkeit | Beständig |
| | Substanz | Getriebeöl |
| | Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| | Substanz | Hydrauliköl |
| | Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| | Substanz | Petroleumbenzin |
| | Chemische Beständigkeit | Unbeständig |
| | Substanz | Schweiß |
| | Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| | Substanz | Superbenzin |
| | Chemische Beständigkeit | Unbeständig |
| Substanz | Wasser | |
| Chemische Beständigkeit | Beständig | |
| Substanz | UV | |
| Chemische Beständigkeit | Beständig | |
| Substanz | Ozon | |
| Chemische Beständigkeit | Beständig | |

Abmessungen

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|-------------|
| Lochabstand Länge A2 | 127 mm | Kabeleingang | mit Gewinde |
| Länge Gehäuse | 156 mm | Höhe Gehäuse B | 101 mm |

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------|------------|-----------|---|
| Oberfläche | Pulverlack | Schutzart | IP66, IP68, IP69, im gestecktem Zustand |
|------------|------------|-----------|---|

HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Technische Daten**Ausführung**

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Kabelverschraubungen, Anzahl | 0 | Größe Kabeleingänge | M 32 |
| Oberteil/Unterteil/Deckel | Unterteil | Abdeckung | ohne Deckel |
| Anzahl Kabeleingang oben | 0 | Anzahl Kabeleingang seitlich | 1 |
| Ausführung Gehäuse | Sockelgehäuse | Ausführung Verschlussystem | Schraubverschluss |
| Bauform | Standard | Baugröße | 3 |
| Kabeleingang | mit Gewinde | Typ | Aufbau (Sockel) |
| Bügelausführung | Schraubverschluss | Dichtung | Silikon |
| Gewinde (innen) | M 32 | Farbe (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |
| BG | 3 | Geeignet für ModuPlug® | Ja |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC IP68 06B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

O-Ring Dichtungen IP68



Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung. Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit. In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden: Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Art | HDC DG 06B IP68 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1987490000 | Zubehör, Gehäuse Zubehör |
| GTIN (EAN) | 4050118379198 | |
| VPE | 10 ST | |