

Produktbild

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Testadapter (Klemmen), 1000 V, 20 A
Best.-Nr.	1121740000
Art	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	94 mm	Höhe (inch)	3.7008 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	14 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

Allgemeines

Polzahl 1

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	1000 V	Max. Spannung des Klemmträgers & des 1000 V gesteckten Systems	
Nennstrom	20 A	Strom bei max. Leiter	20 A

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	20 mm	Anschlussart	Steckanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	1.5 mm ²		

Maße

Durchmesser	4 mm	Raster in mm (P)	5.40 mm
-------------	------	------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung Prüfstecker

Werkstoffdaten

Farbe rot

weitere technische Daten

mit Rastzapfen	Nein	Montageart	gesteckt
----------------	------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-25-03-04