Datenblatt

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SUB-D
Best.-Nr.	1140640000
Art	PB-DP SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4032248922611
VPE	1 ST

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16.8 mm	Tiefe (inch)	0.6614 inch
Höhe	58.8 mm	Höhe (inch)	2.315 inch
Breite	49 mm	Breite (inch)	1.9291 inch
Nettogewicht	71.8 g		

Temperaturen

Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Technische Daten Sub-D Stecker

Anzugsdrehmoment	0.3 Nm	Gehäusebasismaterial	ZnAl
Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend	Schutzart	IP30
Steckzyklen	≥ 200	Datenrate	12 MBit/s
Abgangswinkel	90°	Abschlusswiderstand vorhanden	Ja
BUS Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift	Steckverbinder und Pinbelegung	Gemäß PROFIBUS Spezifikation
Verriegelung	UNC4-40	Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 ° C
BUS PG Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Buchse	BUS Kabel-Schnittstelle	M12 B-kodiert, Stift +Buchse, Pin 2 und 4 belegt
Programmierschnittstelle	Ja		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild

