



Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW 35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet CONNECT Drucker. Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1112910000</a>                                                                         |
| Art        | WAD 5 MC NE WS                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248891689                                                                                      |
| VPE        | 48 ST                                                                                              |

## WAD 5 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 11.74 mm | Tiefe (inch)  | 0.4622 inch |
| Höhe         | 33.3 mm  | Höhe (inch)   | 1.311 inch  |
| Breite       | 5 mm     | Breite (inch) | 0.1968 inch |
| Nettogewicht | 2.64 g   |               |             |

## Temperaturen

|                          |              |                                |        |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------|

## Umweltanforderungen

|                                    |                                |                  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme          |                  |  |
| REACH SVHC                         | Keine SVHC über 0,1 Gew.-%     |                  |  |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.032 kg CO2 eq. |  |

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                  |           |  |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                |           |  |
| Orientierung des Aufdrucks         | horizontal und vertikal          |           |  |
| Art des Aufdrucks                  | Neutral                          |           |  |
| Breite                             | 5 mm                             |           |  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                              |           |  |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C                           |           |  |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C                           |           |  |
| Farbe                              | weiß                             |           |  |
| Halogene                           | Nein                             |           |  |
| Werkstoff                          | Polyamid 66                      |           |  |
| Aufgedruckte Zeichen               | neutral                          |           |  |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                       | MultiCard |  |
| kompatibler Drucker                | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> |           |  |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Cover              |           |  |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C                     |           |  |
| Applikation / Hersteller           | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2      |           |  |

## Verbindermarkierer

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 5.00 mm |
|------------------|---------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Zeichnungen**



**Zeichnung**

