

KT 22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidegeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
Best.-Nr.	1157830000
Art	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
VPE	1 ST

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1.2205 inch
Höhe	71.5 mm	Höhe (inch)	2.815 inch
Breite	249 mm	Breite (inch)	9.8031 inch
Länge	71.5 mm	Länge (inch)	2.815 inch
Nettogewicht	494.5 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 22 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
Betriebsspannung	1000 V		

Schneidwerkzeuge

Kupferkabel - eindrähtig, max. (AWG)	4/0 AWG	Kupferkabel - eindrähtig, max.	150 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kupferkabel - feindrähtig, max.	70 mm ²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (AWG)	3/0 AWG	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	95 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	22 mm	Betriebsspannung	1000 V
Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø	22 mm	Aluminiumkabel eindrähtig, max. (mm ²)	120 mm ²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (AWG)	3/0 AWG	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	95 mm ²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	13 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich