

VGM32-MS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1193610000
Art	VGM32-MS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976621
VPE	25 ST

VGM32-MS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Länge	40 mm	Länge (inch)	1.5748 inch
Nettogewicht	99.3 g		

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	25 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	15 mm
O-Ring	NBR	Schutzart mit GWDR	IP68
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	halogenfrei
Normen	EN 45545-2:2013	Schlüsselweite 1	36 mm
Schlüsselweite	36 mm	Schutzart	IP68 - 15 bar
Verschraubung	M 32	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 32	Gewindelänge	8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		