

CH20M22 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

















Das Frontelement des CH20M Gehäuses bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Funktionalität. Sie können zwischen verschiedenen Druckmethoden wie Tampoprint und Lasergravur wählen, um Ihre Designs präzise und ansprechend umzusetzen. Zusätzlich sind Laser-Cut-Outs für Elektronikbauteile möglich. Markierer können ebenfalls verwendet werden. Das Frontelement kann mit oder ohne Schwenkdeckel ausgestattet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Frontelement, OMNIMATE Housing - Serie CH20N rot, Frontelement, Breite: 22.5 mm		
BestNr.	<u>1206880000</u>		
Art	CH20M22 FC RD 2014		
GTIN (EAN)	4032248988631		
VPE	50 ST		



CH20M22 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	ie		
Tiefe	15.5 mm	Tiefe (inch)	0.6102 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Breite	22.5 mm	Breite (inch)	0.8858 inch
Länge	0 mm	Nettogewicht	6.12 g
Temperaturen			
Umgebungstemperatur	-25 °C85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40120 °C
Feuchtigkeit	593 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung		200
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0.1 Gew%		
	Refile 3VIIC uper 0, I dew	70	
Werkstoffdaten	,		-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe	1	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI
Allgemeine Daten			
Farbe	rat	Cobustance	IP20 im verbauten Zustan
Farbtabelle (ähnlich)	rot RAL 3020	Schutzart Informationen zur Gesamtbaugruppe,	CH20M22 B BK/OR 2010
rarbtabelle (annlich)	RAL 3020	siehe referenzierte Artikel	CHZUIVIZZ B BR/UR ZU II
Vergießbarkeit	Nein		,
Bauteileigenschaften			
Schwenkdeckel montierbar	Nein	Markierer integrierbar	Nein
Individuelle Anpassungsmö	glichkeiten	J T	
, ,			
Kundenspezifische Aussparungen möglich	Ja	Kundenspezifische Beschriftung möglichJa	
Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter "Downloads"	Alternative Farben	Mehr auf Anfrage
Bearbeitungsmöglichkeiten	Laserbearbeitung, Fräsen		
Klassifikationen			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03	LOLAGO 14.0	27-10-00-03
LOL-100 10.0	27-10-00-03		

Erstellungs-Datum 05.11.2025 10:10:14 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



CH20M22 FC RD 2014



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild



Maßzeichnung

