

**Abbildung ähnlich**



Abbildung ähnlich

Die Klippon® TB-Gehäuserreihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus erfüllt sie die strengen Anforderungen an potenziell explosionsgefährdete Atmosphären, die speziell in der Verfahrenstechnik oder Energiewirtschaft anzutreffen sind. Die Klippon® TB QL-Gehäuserreihe stellt die weitere Verbesserung einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktlinie dar.

Die Klippon® TB QL Gehäuserreihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Erhältlich in 19 Größen und 3 Standardtiefen
- Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
- Kompressionsschutz der Dichtung
- Deckel mit Schnellverschluss, standardmäßig mit Schlitz
- Verbesserte Temperaturperformance
- IP Schutz von IP66
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Angeschweißte Montagefüße
- Internationale Zulassungen

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock),<br>Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm,<br>Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten:<br>unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404<br>(316 L), elektropoliert, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1201030000</a>   |
| Art        | KTB QL 987420 S4E3   |
| GTIN (EAN) | 4032248983513  |
| VPE        | 1 ST   |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Abmessungen und Gewichte

|                      |         |                        |              |
|----------------------|---------|------------------------|--------------|
| Tiefe                | 200 mm  | Tiefe (inch)           | 7.874 inch   |
| Höhe                 | 980 mm  | Höhe (inch)            | 38.5826 inch |
| Breite               | 740 mm  | Breite (inch)          | 29.1338 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 625 mm  | Befestigungsmaß Breite | 796 mm       |
| Nettogewicht         | 37700 g |                        |              |

### Temperaturen

|                    |                  |  |  |
|--------------------|------------------|--|--|
| Betriebstemperatur | -60 °C... 135 °C | Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) | Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt. |
|--------------------|------------------|--|--|

### Umweltanforderungen

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                   | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                      | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

### Allgemeine Angaben

|                          |   |                          |   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Materialstärke Deckel    | 1.5 mm  | Materialstärke Flansch   | 3 mm  |
| Materialstärke Gehäuse   | 1.5 mm  | Betriebstemperatur, max. | 135 °C  |
| Betriebstemperatur, min. | -60 °C  | Deckelbefestigung        | Vierteldrehverschluss mit Schlitzzeinsatz   |
| Normen                   | DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Oberfläche               | elektropoliert  |
| Schlagfestigkeit         | 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion  | Schlüsselweite           | 10 mm   |
| Schutzart                | IP66  | Werkstoff                | Edelstahl 1.4404 (316 L)  |
| Dichtungsmaterial        | Silikon   | Einbaubefestigung        | 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde   |
| Gehäusebefestigung       | 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)   | Hinweis: Schutzart       | Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt. |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                           |  |                       |   |
|---------------------------|--|-----------------------|---|
| Flanschplattenbefestigung | M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite | Schutzart (UL)        | Type 3, Type 4X, Type 12  |
| Flanschplatten            | unten, links, rechts                           | Abmaße Karton         | 925x1130x240  |
| Zugangsöffnung Breite     | 681 mm   | Öffnungswinkel Deckel | 130.00 °  |
| Maße über alles           | 991 x 821 x 210                                | Flanschplatte         | Ja  |
| max. Zuladung             | 290 kg   | Zugangsöffnung Höhe   | 927 mm  |
| Position PE Bolzen        | Gehäusesseite C                                | Einsatzgebiete        | Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore |

### Bestückung horizontal

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 6x64  | WDU 16 / ZDU 16 | 5x54 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 9x127 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 8x106 | WDU 6 / ZDU 6   | 7x80 |

### Bestückung vertikal

|                             |       |                 |       |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x88  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x74  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 6x174 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x55  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x146 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x110 |

### Erdung Gehäuse

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Erdung Gehäuse intern | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel |
|-----------------------|--|

### Verschraubungen links

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| M63 | 8   | M75 | 6  |
| M12 | 126 | M50 | 10 |
| M16 | 84  | M32 | 26 |
| M25 | 48  | M20 | 54 |
| M40 | 22  |     |    |

### Verschraubungen oben / unten

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 42 | M12 | 96 |
| M63 | 6  | M40 | 16 |
| M32 | 20 | M25 | 36 |
| M50 | 6  | M75 | 4  |
| M16 | 64 |     |    |

### Verschraubungen rechts

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| M25 | 48  | M63 | 8  |
| M75 | 6   | M16 | 84 |
| M40 | 22  | M50 | 10 |
| M32 | 26  | M20 | 54 |
| M12 | 126 |     |    |

## Technische Daten

### Zertifikatsnummern Gehäuse

|  |                              |                                      |   |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.               | E223792                      | Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)  | DE PS261X 160412<br>001ISS03  |
| Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.               | E243298                      | Zertifikat-Nr. UL 508A               | E223801   |
| Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)      | DE PS261X 160309<br>001ISS06 | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)    | E223792   |
| Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI) | 2020322303003289             | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)    | 21-09-25241/<br>E21-09-053807   |
| Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)     | 16-AV4BO-0245X               | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) | LMP 21.0016U  |
| Zertifikat-Nr. (DNV)                     | TAE000013S                   | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)   | E223792   |
| Zertifikat-Nr. (CCOE)                    | P461058_1                    | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)  | IBExU14ATEX1050   |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)        | IBExU14ATEX1028 U            | Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0017   |
| Zertifikat-Nr. (INMETRO)                 | IEX13.0008U                  | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEX) | IECEXIBE14.0013   |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEX)       | IECEX IBE 14.0004U           | Zertifikat-Nr. (IECEX)               | IECEXKEM10.0016U  |
| Zertifikat-Nr. (ATEX)                    | KEMA10ATEX0046U              | Zulassungsumgebung                   | ATEX, CCoE, DNV, IECEX,<br>INMETRO, KC, NEPSI, CCC,<br>UL AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |



## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 980 x 740mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Montageplatten**  
 Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB MOPL 9874 MSZN         | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1194050000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 926 mm, Breite:    |
| GTIN (EAN) | 4050118028645              | 680 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber      |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | KTB MOPL 9874 S2N          | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1193920000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, Höhe: 926 mm, Breite:    |
| GTIN (EAN) | 4050118028539              | 680 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304),           |
| VPE        | 1 ST                       | unbehandelt, silber  |
| Art        | KTB MOPL 9874 S2N H        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1257770000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, vorgelocht, Höhe: 926    |
| GTIN (EAN) | 4050118049404              | mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301      |
| VPE        | 1 ST                       | (304), unbehandelt, silber   |
| Art        | KTB MOPL 9874 MSZN H       | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2022760000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatte, vorgelocht, Höhe: 926    |
| GTIN (EAN) | 4050118403763              | mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, |
| VPE        | 1 ST                       | silber   |

### Flanschplatten ohne Erdungsbolzen



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Flanschplatten**  
 Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP XX7420 AB S4 3MM    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1281310000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 353 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118072037              | Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff:   |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber     |
| Art        | KTB GP 98XX20 CD S4 3MM    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1281320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 450 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118071689              | Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber     |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Flanschplatten aus Edelstahl – 6mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuseriehe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Flanschplatten**  
 Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP XX7420 AB S4 6MM    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1256750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 353 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118094053              | Breite: 167 mm, Tiefe: 6 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff:   |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404, electropoliert, silber                               |
| Art        | KTB GP 98XX20 CD S4 6MM    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1256760000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 450 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118094060              | Breite: 167 mm, Tiefe: 6 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404, electropoliert, silber                               |

### Flanschplatten mit Erdungsbolzen



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuseriehe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Flanschplatten**  
 Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB GP 987420 AB S4 PE     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2024560000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Höhe: 353 mm, Breite: 167    |
| GTIN (EAN) | 4050118404357              | mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl     |
| VPE        | 1 ST                       | 1.4404, electropoliert, silber   |
| Art        | KTB GP 98XX20 CD S4 PE     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2024590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 450 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118404517              | Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4404, electropoliert, silber                               |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Edelstahl 1.4301



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Regenhauben**  
 Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn das Gehäuse in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird wie z.B. unter starkem Regeneinfluss oder erhöhter Sonneneinstrahlung.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | KTB RNHD 987420 R          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1281580000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Regenhaube, Höhe: 55.9 mm, Breite: 745 |
| GTIN (EAN) | 4050118072303              | mm, Tiefe: 211.2 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, |
| VPE        | 1 ST                       | silber  |

### Typenschildhalter



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Typenschildhalter**  
 Variously designed nameplate holders are available for clearly visible fastening of necessary and additional nameplates.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 25     |
| GTIN (EAN) | 4050118070354              | mm, Breite: 141 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,     |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                       |
| Art        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 50     |
| GTIN (EAN) | 4050118073621              | mm, Breite: 171 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,     |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                       |
| Art        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 70 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | Breite: 70 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Edelstahl  |
| VPE        | 1 ST                       | 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                                 |

### Verschlusselemente



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall. Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Verschlussysteme

Für ein sicheres und ordnungsgemäßes Verschließen der Gehäuse sind verschiedene Verschlussysteme erhältlich. Für die Klippon® TB MH Gehäuse ein Vorhängeschloss und für die Klippon® TB QL Gehäuse verschiedenste Schlosseinsätze.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | KTB QLH S4 SLS             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1191610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118137965              | 1.4404, unbehandelt, silber  |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | KTB QLL S2 DB3             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1191590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118134285              | 1.4301, unbehandelt, silber  |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | KTB QLL S2 SLS             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1191600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Verschlusselement, Werkstoff: Edelstahl |
| GTIN (EAN) | 4050118137989              | 1.4301, unbehandelt, silber  |
| VPE        | 10 ST                      |  |

### Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall. Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SD FIXING SET              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Identifikationsschild-Befestigungsset,  |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | Höhe: 12 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 16.4 mm, Werkstoff: rostfreier  |
| VPE        | 1 ST                       | Stahl, unbehandelt, silber   |
| Art        | TPSD FIXING SET KTB        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typenschild-Befestigungsset, Werkstoff: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | Edelstahl, unbehandelt, silber                                     |
| VPE        | 20 ST                      |  |

### Dokumentenhalter



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Dokumentenhalter**  
 Dokumentenhalter zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Dokumenten im Gehäuse.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | DOHA KTB A6 S2 R           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentenhalter, genietet, Höhe: 110 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512              | mm, Breite: 130 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,   |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                   |
| Art        | DOHA KTB A5 S2 R           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentenhalter, genietet, Höhe: 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118045390              | mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,   |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                   |
| Art        | DOHA KTB A4 S2 R           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentenhalter, genietet, Höhe: 200 |
| GTIN (EAN) | 4050118045383              | mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301,   |
| VPE        | 1 ST                       | Edelstahl 1.4301 (304), spiegelpoliert, silber                   |

### Erdungsbolzen



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Erdungsbolzen**  
 Erdungsbolzen zum Austausch als komplettes Bauteil in zwei Varianten, Messing und Edelstahl.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              | Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Messing, unbehandelt,  |
| VPE        | 1 ST                       | silber   |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE        | 1 ST                       | unbehandelt, silber   |

## Erdungsband

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Abstandhalter
- Dokumentenhalter
- Erdungsbolzen
- Flanschplatten
- Montagematerial
- Montageplatten
- Regenhauben
- Tragschienen
- Typenschildhalter
- Verschlusselemente

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Erdungsband, geschraubt, Werkstoff: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206              | Stahl, grün / gelb   |
| VPE        | 1 ST                       |  |

## Edelstahl 1.4404 (316L)



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

### Regenhauben

Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn das Gehäuse in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird wie z.B. unter starkem Regeneinfluss oder erhöhter Sonneneinstrahlung.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | KTB RNHD XX7420 S4E R      | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1314340000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Regenhaube, Höhe: 55.9 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4050118117615              | 745 mm, Tiefe: 211.2 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE        | 1 ST                       | elektropoliert, silber  |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Tiefe 7,5 mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Tragschienen**  
 Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                           |   |
|------------|---------------------------|---|
| Art        | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR   | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">800006730</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 666 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4050118653038             | Stahl, verzinkt, verchromt                                      |
| VPE        | 20 ST                     |   |
| Art        | TS35X7.5 ST KTB9874 VER   | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">800006719</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 912 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4050118652970             | Stahl, verzinkt, verchromt                                      |
| VPE        | 20 ST                     |   |

### Montageplatten



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE        | 1 ST                       | passiviert, silber  |

### Tiefe 15 mm



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
 Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.  
**Tragschienen**  
 Die Tragschienen sind in zwei Größen einsetzbar, um DIN-Schienen-Komponenten (z.B. Elektronik, Klemmen) in den Gehäusen zu befestigen.

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | TS35X15 ST KTB9874 HOR     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000073136</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 666 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4064675340928              | Stahl, verzinkt und passiviert                                 |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | TS35X15 ST KTB9874 HOR-C   | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000073137</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 666 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4064675340935              | Stahl, verzinkt und passiviert                                 |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | TS35X15 ST KTB9874 VER     | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000073138</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 912 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4064675340942              | Stahl, verzinkt und passiviert                                 |
| VPE        | 20 ST                      |  |
| Art        | TS35X15 ST KTB9874 VER-C   | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000073139</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 912 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4064675340959              | Stahl, verzinkt und passiviert                                 |
| VPE        | 20 ST                      |  |

### Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall. Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

**Befestigungsmaterialsets**  
 Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Art        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |   |
| VPE        | 50 ST                      |   |