

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automatic stripper and crimper
Best.-Nr.	1243790000
Art	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
VPE	1 ST

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12.9921 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18.1102 inch
Breite	390 mm	Breite (inch)	15.3543 inch
Nettogewicht	34000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Antrieb	elektpneumatisch
Taktzeit	ca. 1 s	Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm ²	Crimplänge	8 mm
Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen	Aderendhülsenlänge	14 mm
Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		