

## VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

## Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | VPMS Ex (Ex-Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, gerade, M 50, 15 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1210940000</a>                                                                           |
| Art                | VP M50 EXE MS                                                                                        |
| GTIN (EAN)         | 4032248992393                                                                                        |
| VPE                | 5 ST                                                                                                 |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                                                                                          |
| Lieferbar bis      | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                            |
| Produktalternative | <a href="#">VP-HEX M50-EX W</a>                                                                      |

## VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|                  |       |                  |             |
|------------------|-------|------------------|-------------|
| Höhe             | 20 mm | Höhe (inch)      | 0.7874 inch |
| Länge            | 20 mm | Länge (inch)     | 0.7874 inch |
| Durchmesser      | 50 mm | Wandstärke, min. | 0.5 mm      |
| Wandstärke, max. | 14 mm | Nettogewicht     | 194 g       |

## Temperaturen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...100 °C |
|--------------------|-----------------|

## Umweltanforderungen

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                           |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                             |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP                                         | 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e           |

## Allgemeine Angaben

|                                |                     |                                |                  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| O-Ring                         | NBR                 | Silikone                       | Nein             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C              | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C           |
| Gewindesteigung                | 1.5 mm              | Halogene                       | Ja               |
| Schlüsselweite 1               | 58 mm               | Schutzart                      | IP54, IP64, IP68 |
| Werkstoff                      | Messing, vernickelt | Dichtring Durchmesser          | 50.00 mm         |
| Gewinde (außen)                | M 50                | Gewindelänge                   | 15 mm            |
| Drehmoment Hutmutter, max.     | 16.20 Nm            | Drehmoment Stutzen, max.       | 54.00 Nm         |
| Drehmoment Stutzen, min.       | 27.00 Nm            | Drehmoment Hutmutter, min.     | 10.80 Nm         |


## Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|               |                                      |                                                              |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex<br>tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)INERIS 09 ATEX 0059X |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Zeichnungen



## VP M50 EXE MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Messing-Kontermuttern, vernickelt



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Art        | SKMU M50 MS                | Ausführung                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1737040000</a> | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 50, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956516              | Messing, vernickelt                                    |
| VPE        | 25 ST                      |                                                        |

### Flachdichtung Neopren – GWDR NP



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | GWDR M50-NP                | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 50, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              |                                                                 |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                 |

### Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | GWDR M50-PO                | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, M 50, |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              | Polyethylen                                                 |
| VPE        | 50 ST                      |                                                             |